

# KEILRIEMEN

## Quad-Power II

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

	BREITE mm	HÖHE mm
XPZ	10	8
XPA	13	10
XPB	16	13
XPC	22	18



## Keilrippenriemen

## Micro-V®



	HÖHE mm	RILLENABST. mm
PJ	3,60	2,34
PL	6,40	4,70
PM	12,50	9,40

## Super HC® MN

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

	BREITE mm	HÖHE mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18



Keilriemen aus Polyurethan mit Mehrfachprofil

## Polyflex® JB™



	BREITE mm	HÖHE mm	RILLENABST. mm
3M-JB	3	2,29	3,35
5M-JB	5	3,30	5,30
7M-JB	7	5,33	8,50
11M-JB	11	7,06	13,20

## Hi-Power®

Ummanelter Keilriemen mit herkömmlichem Profil

	BREITE mm	HÖHE mm
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19



## Variatorriemen

## Multi-Speed



	BREITE mm	HÖHE mm		BREITE mm	HÖHE mm
W16	16,6	5,0	13	13,0	6,0
W20	20,7	6,5	23	23,0	8,0
W25	25,9	8,0	28	28,0	9,0
W31.5	32,6	10,0	37	37,0	10,0
W40	41,5	13,0	47	47,0	13,0
W50	51,8	16,0			
W63	65,3	20,0			

## PowerBand®

Verbundkeilriemen

	BREITE mm	HÖHE mm	RILLENABST. mm
9J	10	8	10,30
15J	16	13	17,50
SPB	16	13	19,00
SPC	22	18	25,50



Keilriemen für höhere Kraftübertragung

## PoweRated®



	BREITE Zoll	HÖHE Zoll
3L	3/8	7/32
4L	1/2	5/16
5L	21/32	3/8