

# Verpressen Sie **Gates-Armaturen** problemlos und sicher mit Ihrer **FINN-POWER-Schlauchmontagepresse**



Gates bietet dem Hydraulikmarkt ein integriertes Programm leistungsfähiger Produkte: Schläuche, Armaturen, Schlauchpressen, Pressbacken und Werkzeuge, die alle miteinander kompatibel sind. Zudem sind diese Gates Hydraulik-Produkte bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und ... Vielseitigkeit. Deshalb sind Gates Armaturen auch perfekt mit einer FINN-POWER-Schlauchmontage-maschine zu verarbeiten.

Vorausgesetzt Sie arbeiten mit einer hochwertigen FINN-POWER-Schlauchmontagepresse. Können Sie Ihre Gates Armaturen mit dieser Maschine verpressen? Aber selbstverständlich! Ob es sich nun um die Verpressung von MegaCrimp®, GlobalSpiral™-, PCM- oder von ES-A-Armaturen handelt, die FINN-POWER-Maschine leistet hervorragende Arbeit.

Sie müssen nur die entsprechenden Gates Pressbackensätze montieren.

Die Kompatibilität der FINN-POWER-Schlauchmontagepressen mit den Gates Armaturen- und Pressbackenreihen wurde eingehend überprüft. Gates garantiert, dass die auf der Rückseite aufgeführten FINN-POWER-Pressenmodelle mit einer umfassenden Pressbackenreihe voll kompatibel sind. Blättern Sie um und entnehmen den Tabellen welche Pressbackensätze sich für die verschiedenen FINN-POWER-Maschinen eignen.

**Montieren Sie die korrekten Pressbackensätze und verpressen Sie Ihre Gates Armaturen problemlos mit Ihrer FINN-POWER-Schlauchmontagepresse.**



# Kapazität der FINN-POWER-Maschinen

Maschinentyp:	P20HP / FP20 / P21										Pressbackentyp:	P20									
ARMATURENTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32											
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39													
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39*													
ES-A																					D45

\* Für G3K- und G4K-Schläuche setzen Sie die D39-Pressbackensätze ein.

Maschinentyp:	P32										Pressbackentyp:	P32									
ARMATURENTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32											
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39													
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*													
ES-A																					D45 D60

Maschinentyp:	FP110										Pressbackentyp:	P32									
ARMATURENTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32											
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39													
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311												
ES-A																					D45 D60

Maschinentyp:	P51 / FP120 / 140 / 160										Pressbackentyp:	P32									
ARMATURENTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32											
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39													
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311												
ES-A																					D45 D60
PCM																					D314

\* Für G3K- und G4K-Schläuche setzen Sie die D39-Pressbackensätze ein.

## Produkt-Nummern der Pressbackensätze

DASH SIZES	P20-PRESS-BACKENSERIE	PRODUKT-NR.
<b>MegaCrimp® G</b>		
-4	P20-D21	7482-19932
-5 / -6	P20-D22	7482-19933
-8	P20-D33	7482-19934
-10	P20-D34	7482-19935
-12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938
<b>ES-A</b>		
-24	P20-D45	7482-19942
<b>GlobalSpiral™ GS</b>		
-6 / -8	P20-D33	7482-19934
-10 / -12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938

DASH SIZES	P32-PRESS-BACKENSERIE	PRODUKT-NR.
<b>MegaCrimp® G</b>		
-4	P32-D21	7482-19944
-5 / -6	P32-D22	7482-19945
-8	P32-D33	7482-19946
-10	P32-D34	7482-19947
-12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D39	7482-19950
<b>ES-A</b>		
-24	P32-D45	7482-19954
-32	P32-D60	7482-19955
<b>GlobalSpiral™ GS</b>		
-6 / -8	P32-D33	7482-19946
-10 / -12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D310	7482-19951
-24	P32-D311	7482-19952
-32 (PCM)	P32-D314	7482-19953

Ihr Händler:



The world's most trusted name  
in belts, hose and hydraulics.