

Présentoir de tuyaux multi-carburant 6 bobines

Gates avec extension pour colliers de serrage

Grâce au nouveau présentoir de tuyaux multi-carburant 6 bobines Gates, vous pouvez aisément augmenter votre couverture du marché. Ce présentoir contient 6 bobines de tuyaux multi-carburant dans les dimensions les plus vendues. Rien n'est plus facile que de sélectionner un tuyau sur ce présentoir 6 bobines: vous choisissez votre diamètre, vous coupez à la longueur désirée répondant ainsi exactement à la demande de votre client. Dorénavant, ce présentoir peut également comporter les colliers de serrage pour injection d'essence adaptés à chaque dimension de tuyau: 60 colliers de serrage (3 boîtes de 20 colliers) de chaque dimension.

L'emballage du présentoir six bobines de tuyaux de carburant avec extension pour colliers de serrage contient:

Présentoir pour tuyaux de carburant 4986-10164

- présentoir métallique d'une largeur de 530 mm avec logo Gates et plaque de distribution;
- 1 bobine de tuyau carburant à renforcement textile extérieur de diamètre intérieur de 3,2 mm*;
- 5 bobines de tuyaux carburant de diamètre intérieur de 4, 6, 7, 8 et 10 mm*;
- 7 étiquettes magnétiques d'identification pour adapter la gamme à vos propres besoins;
- 4 vis et 4 chevilles pour le montage au mur et 2 crochets spéciaux pour la fixation à tout type de panneau perforé;
- un coupe-tuyaux Gates relié au présentoir par une chaînette.



Extension pour colliers de serrage 7414-10008

- un "panier" métallique qui s'installe facilement sur le présentoir;
- 6 types de colliers de serrage pour injection d'essence (dans les dimensions appropriées pour les tuyaux), conditionnés en boîtes de 20 pièces.

Extension pour colliers de serrage 7414-10008			Présentoir pour tuyaux de carburant 4986-10164	
N° de produit	Description	Quantité	Diamètre intérieur de tuyau	N° de produit
7400-40139	52F08CL	3 x 20	3,2	4324-10050
7400-40134	52F10CL	3 x 20	4	3225-10051
7400-40136	52F12CL	3 x 20	6	3225-10052
7400-40137	52F14CL	3 x 20	7	3225-10056
7400-40024	52F15CL	3 x 20	8	3225-10053
7400-40138	52F17CL	3 x 20	10	3225-10054

Le réapprovisionnement se fait en un tournemain. Vous pouvez commander des tuyaux de diamètre intérieur de 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm et 10 mm. Pour garnir l'extension pour colliers de serrage, les colliers sont disponibles en boîtes de 20 pièces, qui logent parfaitement dans le panier métallique.

En combinant le présentoir pour tuyaux de carburant avec une extension pour colliers de serrage, vous améliorez votre couverture du marché.

* Chaque bobine comprend 15 m de tuyau, sauf la bobine de tuyau de 10 mm, qui contient 10 m de tuyau.

Présentoir de comptoir pour colliers de serrage

Ce présentoir pour colliers de serrage n'occupe qu'un espace restreint au mur ou sur le comptoir. Il est très simple à remplir et à utiliser. Trois sélections avec les dimensions les plus vendues sont disponibles: 240 colliers de serrage standard, 120 colliers de serrage pour applications marines et 120 colliers de serrage Micro-Gear.

Sélection standard de colliers de serrage à bande de 12 mm (7414-10002)

NOUVEAU!

N° de produit	Description	Quantité
7400-40107	6202CL	20 x 2
7400-40108	6203CL	20 x 2
7400-40080	5708CL	10 x 2
7400-40082	5712CL	20 x 2
7400-40083	5716CL	20 x 2
7400-40085	5724CL	20 x 2
7400-40088	5736CL	10 x 2



Sélection de colliers de serrage à bande de 14 mm pour applications marines (7414-10005)

N° de produit	Description	Quantité
7400-40107	6202CL	20
7400-40108	6203CL	20
7408-40125	6310CL	10
7408-40127	6316CL	20
7408-40128	6320CL	20
7408-40129	6324CL	20
7408-40132	6336CL	10

Sélection de colliers de serrage à bande de 8 mm (7414-10006)

N° de produit	Description	Quantité
7400-40107	6202CL	20
7400-40108	6203CL	20
7408-40109	62P08CL	10
7408-40110	62P12CL	20
7408-40111	62P16CL	20
7408-40113	62P24CL	20
7408-40115	62P36CL	10

Présentoir mural pour colliers de serrage

Ce présentoir pour colliers de serrage est très simple à remplir et à utiliser. Deux sélections sont disponibles: 240 colliers de serrage populaires à bande de 13 mm, avec Flexi Driver, un instrument maniable composé d'une tige flexible pour serrer les colliers correctement, et 120 colliers de serrage à bande non perforée, sans Flexi Driver.



Sélection standard 7414-10001

NOUVEAU!

N° de produit	Description	Quantité
7400-40107	6202CL	20 x 2
7400-40108	6203CL	20 x 2
7400-40079	5706CL	10 x 2
7400-40080	5708CL	10 x 2
7400-40081	5710CL	10 x 2
7400-40082	5712CL	10 x 2
7400-40083	5716CL	10 x 2
7400-40084	5720CL	10 x 2
7400-40085	5724CL	10 x 2
7400-40086	5728CL	10 x 2
7401-10004	Flexi Driver	1

Sélection de colliers de serrage à bande non perforée 7414-10011

NOUVEAU!

N° de produit	Description	Quantité
7400-40148	53106CL	10 x 2
7400-40149	53108CL	10 x 2
7400-40150	53110CL	10
7400-40151	53112CL	10
7400-40152	53124CL	10
7400-40153	53128CL	10
7400-40154	53136CL	10
7400-40155	53140CL	10
7400-40156	53148CL	10
7400-40157	53152CL	10

Votre distributeur:

