



НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ GATES DRIVEALIGN® СЕРИИ EXTRA SERVICE ДЕМОНСТРИРУЮТ УНИКАЛЬНУЮ НАДЕЖНОСТЬ

Сама природа дизельных двигателей немилостива к автоматическим натяжителям ремня. Постоянная тряска и вибрации приводят к досрочному выходу традиционных конструкций из строя. Но не натяжителей DriveAlign®, предназначенных для тяжёлой техники. Они сконструированы с большим запасом надёжности и имеют следующие особенности:

- прочный кронштейн из литого алюминия обеспечивает точную центровку;
- высокотехнологичный демпфер гасит вибрации и продлевает срок службы натяжителя и ремня;
- прецизионный двухрядный шарикоподшипник ролика сводит трение к минимуму.

Лабораторные испытания на вибростойкость при максимальных амплитудах и грязестойкость показали, что натяжители для тяжёлой техники DriveAlign® производства Gates работают почти в три раза дольше конкурентов.



Для всех применений:

автобусы, коммерческие автомобили, строительная техника, грузовики, мощные дизели, трактора.



ПОКОРЯЙТЕ ПРОСТОРЫ С НАТЯЖИТЕЛЯМИ GATES DRIVEALIGN® СЕРИИ EXTRA SERVICE.

Ваш дистрибутор:



Достоинства:

1. Лабиринтное уплотнение предотвращает попадание грязи внутрь механизма, гарантируя надёжную работу натяжителя.
2. Точёный стальной ролик обладает малым поверхностным трением и защищает подшипник от загрязнений.
3. Двухрядный шарикоподшипник обеспечивает легкий ход и низкий шум.
4. Прочный и долговечный кронштейн.
5. Патентованный натяжной механизм обеспечивает превосходную центровку и натяжение ремня, повышая КПД и срок службы всего привода.
6. Пружина кручения из хромо-кремниевой стали с низкой изгибной усталостью.
7. Патентованный демпфер гасит вибрации, обеспечивая долгую и стабильную работу натяжителя.

