ESSENTIAL™ SILO MASTER D

mm	mm	mm	Bar	Bar	mm	Kg/m	m	REF.
51	65	7	8	24	357	1,5	40	4693-13001
63	81	9	8	24	441	2,4	40	4693-13002
76	96	10	8	24	532	3,1	40	4693-13003
80	100	10	8	24	560	3,3	40	4693-13004
90	110	10	8	24	630	3,7	40	4693-13005
102	122	10	8	24	714	3,9	40	4693-13006
110	132	11	8	24	770	4,5	40	4693-13007

RECOMMANDE POUR	Tuyau de refoulement pour le transport pneumatique en vrac de matériaux abrasifs tels que les granulés de plastique, les grains et le sucre.
TUBE	Caoutchouc blanc à base de NR/BR
RENFORCEMENT	Corde en textile synthétique à haute résistance, 2 fils de masse
ROBE	Caoutchouc noir à base de NR/BR, anti-statique, résistant aux conditions météorologiques et à l'usure
TEMPERATURE	Entre -20°C et +80°C
PRESSION D'ECLATEMENT	> 24 bar
MARQUAGE	ESSENTIAL™ SILO MASTER D - FOOD 8 BAR