


NIEUW

Gates' nieuwe verkoopstand met zes spoelen brandstofslang




Jaag uw verkoop de hoogte in!

Gates' nieuwe verkoopstand met zes spoelen brandstofslang biedt u een grotere marktbedekking. Deze nieuwe verkoopstand bevat 6 spoelen brandstofslang en elke spoel telt 7,5 meter van dit uiterst populaire slangtype. Er zijn twee verschillende verkoopstands beschikbaar: één met brandstofslangen met binnendiameter van 3,2, 4, 5, 6, 8 en 10 mm (ref. 4986-10160) en één met slangen met binnendiameter van 3,2, 4, 6, 7, 8 en 10 mm (ref. 4986-10161).

U kiest gewoon het gamma dat het beste voldoet aan uw marktbehoeften.

Niets is eenvoudiger dan de juiste slang te selecteren uit deze praktische verkoopstand: u kiest de vereiste diameter, u snijdt de gewenste lengte af en u hebt precies wat u nodig hebt.

De verpakking van deze verkoopstand bevat:



Moet u uw voorraad aanvullen, dan kunt u brandstofslangen bestellen met binnendiameter van 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm en 8 mm op spoelen van 15 meter en van 10 mm op een spoel van 10 meter.

- een metalen rek, 530 mm breed, met Gates-logo en distributieplaat;
- 6 spoelen met elk 7,5 m kleine-diameterslang;
- zeven magnetische identificatieplaatjes die het mogelijk maken het gamma aan uw behoeften aan te passen;
- 4 schroeven en 4 pluggen voor bevestiging aan de muur en 2 speciale haken voor montage op om het even welk geperforeerd bord;
- een Gates lichtgewicht slangknipper die bevestigd is aan het rek met een lichte ketting.




Gates' verkoopstand met zes spoelen brandstofslang voor een grotere marktbedekking.



GATES AUTO MASTER





NIEUW

Gates' brandstofslang met gevlochten buitenwand

Omdat eerstemontagekwaliteit het allerbeste is!

Gates' nieuwe brandstofslang heeft als buitenwand een duurzame gevlochten textielversterking die bestand is tegen olie. Deze slang van topkwaliteit biedt een betrouwbare en veilige service voor brandstofsyste men in personenwagens.

Gates' brandstofslang is beschikbaar in zeven afmetingen en is geschikt voor de meeste toepassingen. Met deze slang kunt u dan ook zonder probleem aan alle behoeften van uw klanten voldoen.

Programma

Product-nummer	Binnendiam.		Lengte m
	mm	duim	
4324-10050	3,2	7/64	15
4324-10051	4	5/32	15
4324-10055	5	13/64	15
4324-10052	6	1/4	15
4324-10056	7	9/32	15
4324-10053	8	5/16	15
4324-10054	10	3/8	10

Gebruik voor een perfecte dichting Gates slangklemmen en span ze aan met de Flexi Driver, Gates' schroevendraaier met flexibele steel (zie ook onze catalogus E5/70326).

Toepassingen

Ontworpen voor gebruik met slangklemmen in brandstofsyste men in personenwagens.

Opgelet

Deze brandstofslang is niet geschikt voor gebruik in de benzinetank of voor het transport van zuur gas en biodiesel. Gebruik de slang ook niet ter vervanging van geassembleerde slangen.

Constructie en voordelen

- De binnenwand is bestand tegen hitte, brandstof (benzine, loodvrije benzine, diesel) en olie.
- De gevlochten buitenwand versterkt de slang en is bestand tegen hitte, olie, ozon en weersinvloeden.
- De constructie kan een maximale werkdruk aan van 6 kg/cm² (85 psi).
- De slang is bestand tegen temperaturen van -30°C tot +100°C.

Uw distributeur:



De wereld vertrouwt op aandrijfriemen en slangen van Gates.