

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi	
				PASEK	NAPINACZ		
<b>VW DIESEL</b>							
BEETLE	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001 2002 2003 ->	90.000 120.000 150.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne	
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	AJM AJM ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	-> 2000 2001 -> -> 2003 2004 ->	60.000 90.000 90.000 120.000	60.000 90.000 90.000 240.000		
BORA	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001 2002 2003 ->	90.000 120.000 150.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne	
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	AJM AJM ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	-> 2000 2001 -> -> 2003 2004 ->	60.000 90.000 90.000 120.000	60.000 90.000 90.000 240.000		
CADDY	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHB/AHU/ALE AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001 2002 2003 ->	90.000 90.000 120.000 150.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne	
	2.0 SDI	BJB BDJ		120.000 120.000	240.000 240.000		
FOX	TDI POMPOWTRYSK (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ AMF/ANY/AYZ	-> 2000 2001 ->	60.000 90.000	60.000 90.000		
	TDI POMPOWTRYSK (1.4 / 1.9)	AXR/BAY AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	-> 2003 2004 ->	90.000 120.000	90.000 240.000		
	1.7 SDI	AHG/AKU AHG/AKU	-> 2000 2001 ->	60.000 90.000			
GOLF III	1.9 SDI	AEY		90.000		wymienić także śrubę na wale korbowym	
	1.9 TDI	AFN//AHU/ALE/1Z		90.000		wymienić także śrubę na wale korbowym	
GOLF IV	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001 2002 2003 ->	90.000 120.000 150.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne	
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	AJM AJM ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	-> 2000 2001 -> -> 2003 2004 ->	60.000 90.000 90.000 120.000	60.000 90.000 90.000 240.000		
		GOLF V	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000		240.000
		GOLF PLUS	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000		240.000
JETTA	1.9 TDI / 2.0 TDI	AZV/BKC/BKD	2006-	120.000	240.000		
LT 1	6 CYL Diesel	ACL/ACT/DV/DW		120.000	120.000		
LT 2	5 CYL SDI	AGX	1997-1999	67.500		wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej	
		AGX	2000-	90.000		wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej	
	5 CYL TDI	AHD/ANJ/JAPA/AVR/BBE/BBF		135.000		wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej	

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
LUPO	TDI POMPOWTRYSK (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ AMF/ANY/AYZ	-> 2000 2001 ->	60.000 90.000	60.000 90.000	
	TDI POMPOWTRYSK (1.4 / 1.9)	AXR/BAY AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	-> 2003 2004 ->	90.000 120.000	90.000 240.000	
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000		

		AHG/AKU	2001 ->	90.000		
PASSAT -> 2005	1.9 TDI 1.9 TDI POMPOWTRYSK	AFN/AHH/AHU/AVG/1Z AJM AJM ATJ/AVB/AVF/AWX AVB/AVF/AWX	-> 2000 2001 -> -> 2003 2004-2005	90.000 60.000 90.000 90.000 120.000 120.000 120.000	60.000 90.000 90.000 240.000 240.000 120.000	
PASSAT 2006 ->	2.0 TDI POMPOWTRYSK	BKC/BKP/BLS/BMA/BMP/BMR/BVE		120.000	240.000	
POLO	TDI POMPOWTRYSK (1.2 / 1.4)  TDI POMPOWTRYSK (1.4 / 1.9)  1.7 SDI  1.9 SDI	AMF/ANY/AYZ AMF/ANY/AYZ AXR/BAY AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV AHG/AKU AHG/AKU AGD/ASX ASY ASY	-> 2000 2001 -> -> 2003 2004 -> -> 2000 2001 ->  -> 2002 2003 ->	60.000 90.000 90.000 120.000 60.000 90.000 90.000 120.000 150.000	60.000 90.000 90.000 240.000    120.000	wymienić także koło pasowe luźne
POLO CLASSIC	1.7 SDI 1.9 SDI/TDI	AKW AEY/AFN/AHB/AHU/ALE AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001 2002 ->	60.000 90.000 90.000 120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
POLO VARIANT	1.7 SDI 1.9 SDI/TDI	AKW AEY/AFN/AHB/AHU/ALE AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001 2002 ->	60.000 90.000 90.000 120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
SHARAN	1.9 TDI 1.9 TDI POMPOWTRYSK (90, 100, 115 KM)  1.9 TDI POMPOWTRYSK (130/150 KM) 2.0 TDI POMPOWTRYSK	AFN/AHU/AVG/1Z ANU/AUY ASZBTB BRT	-> 2003 2004 ->  2006 ->	90.000 60.000 90.000 90.000 90.000	60.000 180.000 180.000 180.000	
TARO	2,4	2L		100.000		
TOURAN	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000	
TRANSPORTER	TYP 3 TYP 4 4 CYL TYP 4 5 CYL  TYP 4 5 CYL TDI TYP 5 1.9	ABL/1X AAB/AJA ACV/AHY/AJT/AUF/AXG/AXL/AYC/AYY AXB/AXC	1990-2003 1990-2000  1994- 2003-	120.000 120.000 120.000 90.000	120.000 180.000	wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej
VENTO	1.9 SDI 1.9 TDI	AEY AFN/AHU/ALE/1Z		90.000 90.000		
INNE MODELE / SILNIKI				90.000		

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
<b>VW BENZYNA</b>						
BEETLE	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
BORA	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF IV	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF V	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
GOLF PLUS	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		

PASSAT	1.8 20V	ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG/AWM/AWT	1997-1999 2000-2005	120.000 180.000	120.000	
	2.0 20V	ALT	1998-2005	180.000		
	2.8 V6	ACK/ALG/AMX/APR/AQD/ATQ		120.000		
	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA	2006-	180.000		
PHAETON	4.2 V8	BGH/BGJ		120.000	120.000	
SHARAN	1.8 20V	AJH/AWC		180.000		
TOUAREG	4.2 V8	AXQ		120.000	120.000	
TOURAN	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
TRANSPORTER	TYP 5 2.0	AXA	2003-	180.000		
INNE MODELE / SILNIKI				zgodnie z potrzebą		
<b>AUDI DIESEL</b>						
A2	3 CYL TDI	AMF/ANY ATL/BHC	2004-	90.000 120.000	90.000 120.000	
A3	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV	-> 1999 2000-2001 2002 2003	60.000 90.000 120.000 150.000	60.000 90.000 120.000 150.000	
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	ASZ/ATD/AXR BKC/BLS	-> 2003 2004 ->	90.000 120.000	90.000 120.000	
	2.0 TDI POMPOWTRYSK	AZV/BKD	2004 ->	120.000	120.000	

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
A4	1.9 DI	AFF		90.000	90.000	
	1.9 TDI	AHH	-> 1999	60.000	60.000	
		AFN/AHU/AVG/1Z	-> 1999	90.000	90.000	
		AFN/AHH/AHU/AVG	2000-2001	90.000	90.000	
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	AJM/ATJ	-> 2001	90.000	90.000	
		AVB/AVF/AWX	2001-2003	90.000	90.000	
		AVB/AVF/AWX	2004-	120.000	120.000	
		BKB/BRB	2005-	120.000	240.000	
	2.0 TDI POMPOWTRYSK		2005-	120.000	240.000	
	2.5 TDI V6	AFB/AKE/AKN/AYM	-> 2001	120.000		wymienić także pasek pompy wtryskowej
		AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2001-	120.000		wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej
A4 CABRIO	1.9 TDI POMPOWTRYSK	AVB/AVF/AWX	2003	90.000	90.000	
		AVB/AVF/AWX	2004-	120.000	120.000	
	2.5 TDI V6	AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2001-	120.000		wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej

A6	1.9 TDI 1.9 TDI POMPOWTRYSK  2.0 TDI POMPOWTRYSK 136 KM 2.5 TDI 5 CYL 2.5 V6 TDI 150 KM  2.5 V6 TDI 155/163/180 KM	AFN/AHU/AVG/1Z AJM/ATJ/AVF/AWX AJM/ATJ/AVF/AWX BLB/BNV/BRE AAT/AEL AFB/AKN  AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	-> 2003 2004 2005 -> -> 2004 -> 2004  -> 2004	90.000 90.000 120.000 120.000 120.000  120.000	90.000 90.000 120.000  120.000	wymienić także pasek pompy wtryskowej wymienić także pasek pompy wtryskowej  wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej
A8	2.5 V6 TDI 150 KM  2.5 V6 TDI 180 KM 3.3 V8 TDI	AFB/AKN  AKE AKF		120.000  120.000 120.000		wymienić także pasek pompy wtryskowej  wymienić także pasek i napinacz pompy wtryskowej
CABRIO	1.9 TDI	AHU/1Z AHU	1995-1999 2000	90.000 90.000	90.000	
80	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
90	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
100	2.4 5 CYL 2.5 5 CYL	AAS ABP		120.000 120.000		wymienić także pasek pompy wtryskowej wymienić także pasek pompy wtryskowej
INNE MODELE / SILNIKI				120.000		

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
<b>AUDI BENZYNA</b>						
A3	1.8 20V/TURBO 2.0 FSI/FSI	AGN/AGU/AJQ/APG/APP/APX/AQA/ARX/ARY/AUM/AUQ/AVV/AWT AXW/AXX/BHD/BLX/BLY	2004-	180.000 / 5 LAT 180.000		
A3 S3	1.8 20V TURBO	AMK/APY AMK/BAM	-> 2000 2001 ->	180.000 120.000		
A4	1.8 20V  1.8 20V TURBO  2.0 20V 2.0 20V MPI 2.0 20V TURBO FSI  2.4/2.8 V6  2.7 V6 30V 2.7 V6 30V RS4 3.0 V6 30V	ADR/APT  ADR/APT/ARG/AVV AEB/AJL/ANB/APU/AWT  AVJ/BFB BFB ALT ALT BGB/BUL/BWE  AGA/AJG/ALF/AMM/APZ  AGB ASJ/AZR ASN BBJ	-> 1997 1998-1999 2000 -> -> 1999 2000-2001 2001-2004 2005- 2001-2004 2005- 2005-  -> 2000 2001 ->  2001-2004 2005-	120.000 / 5 LAT 120.000 / 5 LAT 180.000 120.000 120.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000  120.000 / 5 LAT 120.000 120.000 60.000 120.000 120.000		wymienić na pasek o 153 zębach (5492XS)  wymienić na pasek o 153 zębach (5492XS)  wymienić także napinacz/ sprawdzić pompę wody
A6	4 CYL/5 CYL 1.8 20V 1.8 20V TURBO 1.8 20V TURBO 2.0 20V 2.4 V6 30V	AJP/AQE/ARH AEB/AJL/ANB/APU/ARK/AWT AEB/AJL/ANB/APU/ARK/AWT  121 KW	1994-1997 1998-2001 -> 1999 2000-2004 2000-2004 1998-2004	120.000 180.000 120.000 / 5 LAT 120.000 180.000 120.000		wymienić na pasek o 153 zębach (5492XS)

	2.7 TURBO V6 30V 2.8 V6 30V  3.0 V6 30V 3.0 V6 MPI 4.2 V8  4.2 V8 RS6	124 KW  ACK ACK/AGE/ALG/AMX/APR/AQD ASN BBJ ABH/AEC/AHK ANK/AQJ/ARS/ASG BCY	1998-2004 1998-2004 1995-1997 1998-2004 1998-2004 2005- -> 1997 1998-2004 1998-2004	180.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000	120.000	
A8	2.8 V6 30V 3.0 V6 30 V V8			120.000 120.000 120.000	120.000	
CABRIO	1.8 20V  2.0 20V 3.0 V6 30VASN	ADR AVJ/BFB ALT	1997-2000 2001-2004 2001-2004 2001-2004	120.000 180.000 180.000 120.000		
V8	3,6 4,2	PT ABH	1988-1993 1991-1994	90.000 120.000		

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
TT	1.8 20V TURBO 180 KM  1.8 20V TURBO 225 KM	AJQ/AMK/APP/APY/ARY/AUQ  APX/BAM AMU/BAM	-> 2000 2001 -> -> 2000 2001 ->	180.000 / 5 LAT 180.000 180.000 120.000		
80	4 CYL 8V 2.2/2.3 5 CYL	KV/NG/3B/7A	1987-1995 1987-1995	120.000 120.000		
90	4 CYL 8V 2.2/2.3 5 CYL	KV/NG/3B/7A	1987-1991 1987-1991	120.000 120.000		
100	4 CYL/5 CYL		1991-1994	120.000		
INNE MODELE / SILNIKI				120.000		
<b>SEAT DIESEL</b>						
ALHAMBRA	1.9 TDI 1.9 TDI POMPOWTRYSK	AFN/AHU/AVG/1Z ANU/ASZ/AUY	1996-2000 2001-2003 2004-	90.000 60.000 90.000	90.000 60.000 180.000	
ALTEA	1.9/2.0 TDI POMPOWTRYSK	AZV/BKC/BKD/BJB	2004-	120.000	240.000	
AROSA	1.4 TDI POMPOWTRYSK  1.7 SDI	AMF  AKU	2000 -> CH 6HY-017500 CH 6HY-017501 - 2003 2004- 1998 -> CH 6HY-017500 CH 6HY-017501 ->	60.000 90.000 120.000 60.000 90.000	60.000 90.000 240.000 60.000	
IBIZA	1.4 TDI POMPOWTRYSK  1.9 SDI/TDI  1.9 SDI  1.9 TDI POMPOWTRYSK	AMF  AEY/AFN/AHU/1Z AGP/AQM  AGR/ALH/ASV AGP/AGR/ALH/ASV/AQM  ASY  ASZ/ATD/BPX	2002-2003 2004- 1995-1998 1999 -> CH 6LY-117719 CH 6LY-117720 -> 6L1-237879 CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879 CH 6L1-237880 -> 6L2-206415 CH 6L2-206416- 2002 -> CH 6L3-015058 CH 6L3-015059- 2002-2003 2004-	90.000 120.000 90.000 90.000 90.000 90.000 120.000 150.000 120.000 150.000 90.000 120.000	90.000 240.000 90.000 90.000   120.000  120.000  90.000 240.000	wymienić także koło pasowe luźne        wymienić także koło pasowe luźne

CORDOBA	1.4 TDI POMPOWTRYSK	AMF	2002-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000	
		AGP/AQM	1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
		AGR/ALH/ASV	CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
		AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
			CH 6L1-237880 -> 6L2-206415	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 6L2-206416-	150.000		
1.9 SDI	ASY		2002 -> CH 6L3-015058	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 6L3-015059-	150.000		
1.9 TDI POMPOWTRYSK	ASZ/ATD/BPX		2002-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
INCA	1.7 SDI	AHB	1997-2000	90.000	90.000	
			2001 ->	90.000		
	1.9 SDI	AEY		90.000	90.000	
		AYQ	2001 -> CH 6K1-017124	90.000		
			CH 6K1-017125 -> 6K3-001595	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 6K3-001596 ->	150.000		
LEON	1.9 SDI	AQM	2000 -> CH 1MY-009989	90.000	90.000	
			CH 1MY-009990 -> 1M1-072110	90.000		
	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH/AVS	2000 - CH 1M1-072110	90.000		
	1.9 SDI/TDI	AGR/AHF/ALH/AQM/AVS	CH 1M1-072111 -> 1M3-014911	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 1M3-014912 - 2005	150.000		
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	ARL/ASZ	2001-2003	90.000	90.000	
			2004-2005	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
	1.9/2.0 TDI POMPOWTRYSK	AZV/BKC/BKD/BJB	2006-	120.000	240.000	
TOLEDO	1.9 TDI	AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000	
		AGR/AHF/ALH/AVS	1999 -> CH 1LY-002609	60.000	60.000	
			CH 1LY-002610 -> 1L1-059365	90.000	90.000	
			CH 1L1-059366 -> 1L3-014911	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 1L3-014912 - 2004	150.000		
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	ASZ/ARL	2001-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
	1.9/2.0 TDI POMPOWTRYSK	AZV/BJB/BKC/BKD	2005-	120.000	240.000	
VARIO	1.4 TDI POMPOWTRYSK	AMF	2002-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000	
		AGP/AQM	1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
		AGR/ALH/ASV	CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
		AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
			CH 6L1-237880 -> 6L2-206415	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne
			CH 6L2-206416-	150.000		
1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058	120.000	120.000	wymienić także koło pasowe luźne	
		CH 6L3-015059-	150.000			
	1.9 TDI POMPOWTRYSK	ASZ/ATD/BPX	2002-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
INNE MODELE / SILNIKI				90.000		
<b>SEAT BENZYNA</b>						
ALHAMBRA	1.8 20V	AJH/AWC	1998-	180,000 / 5 LAT		
ALTEA	2.0 FSI	BLR/BLY	2004-	180,000 / 5 LAT		

CORDOBA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 LAT		
IBIZA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 LAT		

Model	Silnik/ rodzaj nadwozia	Kod silnika	Rok modelowy	Okres wymiany (KM)		Uwagi
				PASEK	NAPINACZ	
LEON	1.8 20V 2.0 FSI	BLR/BLY	2000- 2005-	180,000 / 5 LAT 180,000 / 5 LAT		
TOLEDO	1.8 20V 2.0 FSI	BLR/BLY	2000-2004 2004-	180,000 / 5 LAT 180,000 / 5 LAT		
INNE MODELE / SILNIKI				zgodnie z potrzebą		
<b>SKODA BENZYNA</b>						
FABIA	1.4 TDI  1.9 SDI  1.9 TDI	AMF/BNM/BNV  ASY  ATD ASZ/ATD	  -> 2001 2002 2003- -> 2003 2004-	120.000  90.000 120.000 150.000 90.000 120.000	120.000  120.000 150.000 90.000 120.000	wymienić także koło pasowe luźne wymienić także koło pasowe luźne
OCTAVIA	1.9SDI/TDI  1.9 TDI (Pompowtrysk)  1.9 TDI (Pompowtrysk), 2.0 TDI (Pompowtrysk)	AGP/AGR/AHF/AQM AGP/AGR/ALH/AQM/ASV AGP/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AHF/ALH/AQM/ASV ASZ/ATD/AVB/AWX ASZ/ATD/AVB/AWX AZV/BJB/BKD/BLS/BXE	-> 06/99 07/99 -> 2001 2002 -> CH 1U2-641072 CH 1U2-641073- -> 2003 2004-  2006-	60.000 90.000 120.000 150.000 90.000 120.000  120.000	60.000  90.000  90.000 120.000  120.000	
ROOMSTER	1.4 TDI 1.9 TDI	BMS/BNM/BNV AXR/BLS		120.000 120.000	240.000 240.000	
SUPERB	1.9 TDI (Pompowtrysk)  2.0 TDI (Pompowtrysk) 2.5 V6 TDI	ATD/AVB/AVF/AWX/BSV  BSS AYM/BDG	-> 07/03 08/03 ->	90.000 120.000 120.000 120.000	90.000 240.000 120.000 120.000	
POZOSTA ŁE				zgodnie z potrzebą		
<b>SKODA BENZYNA</b>						
OCTAVIA I	1,8	AGN/AGU/ARX/ARZ/AUMAUQ/AWT		180.000		
OCTAVIA II	2.0	BLR/BLX/BLY/BVX/BVY/BVZ/BWA		180.000		
SUPERB	1,8 2,8	AGN/AGU/ARX/ARZ/AUMAUQ/AWT AMX/BBG		180.000 120.000	120.000	
POZOSTAŁE					zgodnie z potrzebą	