


# Fiez-vous à **votre presse** UNIFLEX pour sertir les embouts Gates!



Gates propose un programme intégré de produits de haute performance: tuyaux, embouts, presses à sertir, mors, outils, tous compatibles les uns avec les autres. De plus, le programme hydraulique



de Gates est réputé pour sa qualité, sa fiabilité et ... sa flexibilité. C'est pourquoi les embouts Gates peuvent être sertis avec grande précision grâce aux presses à sertir UNIFLEX.

Supposez que vous travailliez avec une presse à sertir UNIFLEX. Pouvez-vous l'utiliser pour les embouts Gates? Evidemment! Les presses UNIFLEX peuvent sertir les embouts MegaCrimp®, GlobalSpiral™, PCM ou ES-A: il vous suffit d'installer les mors Gates appropriés.

La compatibilité des presses à sertir UNIFLEX avec la gamme de mors et d'embouts Gates a été soigneusement testée. Gates garantit la compatibilité parfaite d'une large gamme de mors avec plusieurs modèles de presses UNIFLEX. Vous trouverez au verso des tableaux spécifiant quels jeux de mors peuvent être utilisés avec les différentes machines UNIFLEX.



**Montez le  
jeu de mors  
adapté et sertissez  
vos embouts Gates  
sans aucun  
problème avec votre  
presse à sertir  
UNIFLEX.**

# Capacités des presses UNIFLEX

TYPE D'EMBOUT -4 -5 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32

Machine: Uniflex HM10.3	Type de mors: 200									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*/ **		
ES-A									D45	D60*

\* Utilisez seulement le type de mors 213.

\*\* Utilisez les mors D39 pour les tuyaux G3K et G4K.

Machine: Uniflex HM200 / HM250	Type de mors: 200									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**		

Machine: Uniflex HM220	Type de mors: 239									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**		

Machine: Uniflex HM260	Type de mors: 200									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33						

Machine: Uniflex HM270 / 280	Type de mors: 204									
Machine: Parker Hannifin - 86CE061 & 87CE061										
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**		

Machine: Uniflex HM290	Types de mors: 232 / 239									
Machine: Parker Hannifin - TH-520										
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39**		

Machine: Uniflex HM310	Type de mors: 204									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310** D311		
PCM										D314
ES-A									D45	D60

Machine: Uniflex HM320	Types de mors: 232 / 239									
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310** D311		
PCM										D314
ES-A									D45	D60

\*\* Utilisez les mors D39 pour les tuyaux G3K et G4K.



## Numéros de produit

### des jeux de mors

MODULE	SERIE DE MORS	N° PRODUIT
G-4	204-D21	7482-19898
G-5/-6	204-D22	7482-19899
G-8 GS-6/-8	204-D33	7482-19900
G-10	204-D34	7482-19901
G-12 GS-10/-12	204-D35	7482-19902
G-16 GS-16	204-D37	7482-19903
G-20	204-D39	7482-19904
GS-20	204-D310	7482-19905
GS-24	204-D311	7482-19906
GS-32 (PCM)	204-D314	7482-19907
ES-A-24	204-D45	7482-19908
ES-A-32	204-D60	7482-19909

MODULE	SERIE DE MORS	N° PRODUIT
G-4	200-D21	7482-19890
G-5/-6	200-D22	7482-19891
G-8 GS-6/-8	200-D33	7482-19892
G-10	200-D34	7482-19893
G-12 GS-10/-12	200-D35	7482-19894
G-16 GS-16	200-D37	7482-19895
G-20 GS-20 (4W)	200-D39	7482-19896
ES-A-24	200-D45	7482-19897

MODULE	SERIE DE MORS	N° PRODUIT
G-4	239-D21	7482-19924
G-5/-6	239-D22	7482-19925
G-8 GS-6/-8	239-D33	7482-19926
G-10	239-D34	7482-19927
G-12 GS-10/-12	239-D35	7482-19928
G-16 GS-16	239-D37	7482-19929
G-20 GS-20 (4W)	239-D39	7482-19930
ES-A-24	239-D45	7482-19931

Votre distributeur:



The world's most trusted name in belts, hose and hydraulics.