


NOVITÀ

Il nuovo espositore Gates per tubi carburante con 6 bobine




Aumentate le vostre vendite!

Grazie al nuovo espositore Gates per tubi carburante con 6 bobine, potrete meglio soddisfare le esigenze del mercato. Questo espositore di nuova progettazione può alloggiare 6 bobine di tubi carburante nei diametri più venduti. Potete scegliere fra due diversi espositori: uno per tubi di diametro interno di 3,2, 4, 5, 6, 8 e 10 mm (rif. 4986-10162) e l'altro per tubi di diametro interno di 3,2, 4, 6, 7, 8 e 10 mm (rif. 4986-10163).

Scegliete la gamma che meglio si addice alle vostre esigenze professionali!

È veramente molto semplice scegliere il tubo desiderato da questo pratico espositore a 6 bobine: selezionate il diametro richiesto, tagliate la lunghezza corretta e il gioco è fatto!

La confezione dell'espositore per tubi carburante contiene:



- un telaio metallico largo 530 mm con il simbolo Gates e un telaio di distribuzione;
- 5 bobine contenenti 15 mt di tubi di piccolo diametro e 1 bobina contenente 10 mt di tubo di diametro 10 mm;
- 7 targhette magnetiche d'identificazione che consentono di adattare la gamma alle vostre esigenze;
- 4 viti e 4 tasselli per l'installazione a parete, più 2 ganci speciali per qualsiasi tipo di pannello;
- un tagliatubo Gates, legato al telaio con una catena.

Il rifornimento si effettua in un batter d'occhio. Potete ordinare tubi di diametro interno di 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm e 10 mm.




L'espositore Gates per tubi carburante da 6 bobine vi consentirà di aumentare le vendite e facilitare il riapprovvigionamento!



GATES AUTO MASTER





NOVITÀ

Il tubo carburante Gates rivestito in tessuto

Perché la qualità del 1° equipaggiamento è la migliore in assoluto!

Avete già visto il nuovo tubo carburante Gates rivestito in tessuto? Questo tubo flessibile di alta qualità si caratterizza per un rivestimento in tessuto robusto e resistente agli oli, che offre una qualità affidabile e sicura per le linee di alimentazione del carburante negli autoveicoli. È disponibile in 7 dimensioni diverse che coprono la maggior parte delle applicazioni e vi consentono di soddisfare le esigenze dei vostri clienti.

Programma

N° prodotto	Diam. interno		Lunghezza m
	mm	pollici	
4324-10050	3,2	7/64	15
4324-10051	4	5/32	15
4324-10055	5	13/64	15
4324-10052	6	1/4	15
4324-10056	7	9/32	15
4324-10053	8	5/16	15
4324-10054	10	3/8	10

Per una tenuta perfetta, utilizzate le fascette stringitubo Gates per tubi in combinazione con il Gates Flexi Driver. Consultate anche il nostro catalogo E3/70326.

Applicazioni

Progettato per le linee di alimentazione carburante degli autoveicoli con serraggio tramite fascette stringitubo.

Attenzione

Non va utilizzato per applicazioni all'interno del serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e gas contenenti composti solforati. Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad iniezione.

Costruzione e vantaggi

- Il tubo resiste al calore, al combustibile (benzina con e senza piombo, gasolio) e agli oli.
- Il rivestimento in tessuto intrecciato conferisce al tubo maggiore robustezza; è inoltre resistente al calore, agli oli, all'ozono e alla degradazione.
- Questa costruzione è in grado di resistere a pressioni di esercizio fino a 6 kg/cm² (85 psi).
- Il tubo resiste alle temperature comprese fra -30°C e +100°C.

Il vostro distributore:



**Cinghie e tubi flessibili Gates:
la marca di fiducia in tutto il mondo.**