


# NYHET

## Gates nya stativ för sex olika bränsleslangar




### Hjälper er att maximera försäljningen!

Med Gates nya stativ för sex olika bränsleslangar kan ni öka er marknadsandel. Detta nydesignade stativ har 6 rullar; var och med en längd av 7,5 m bränsleslang. Alla med bästa försäljningsresultat. Ni kan välja mellan 2 olika stativ: Ett för bränsleslangar med innerdiametererna 3,2, 4, 5, 6, 8, och 10 mm (ref. 4986-10160). Ett för innerdiametererna 3,2, 4, 6, 7, 8 och 10 mm (ref. 4986-10161).

Välj det sortiment som bäst uppfyller era krav.

Inget är enklare än att välja slang från detta praktiska stativ med sex olika rullar: ni väljer önskad diameter, skär av rätt längd och ni har precis det som behövs.

#### En förpackning med stativ för sex bränsleslangar innehåller:



- en metallram, 530 mm bred med Gates logga och fördelningsplatta;
- 6 rullar, var och en med 7,5 m slang;
- 7 magnetiska identifikationsplattor för att kunna välja just den slang ni behöver;
- 4 skruvar och 4 pluggar för att sätta fast stativet på väggen, samt 2 speciella hakar som passar till alla typer av Pegboard (väggpaneler)
- Gates slang sax i lättvikt, fäst i ramen.

När ert bränsleslangstativ behöver påfyllning, kan ni beställa 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, och 8 mm slangar på 15 m:s rullar, och 10 mm slang på 10 m:s rullar.




Gates bränsleslangstativ med sex olika slangar ökar er marknadsandel.



GATES AUTO MASTER





**NYHET**

## Gates textilklädda bränsleslangar

**Därför att originalkvalitet är det bästa ni kan få!**

Har ni sett Gates nya textilklädda bränsleslangar? Dessa slangar är av högsta kvalitet, de är överklädda med slitstark textil som ej kan skadas av olja samt är pålitliga och säkra för personbilar.

De finns i sju olika storlekar. Vilket täcker det största behovet och gör det möjligt för er att utan problem ge era kunder bästa service.

### Program

Prod.nr	Innerdiameter		Längd m
	mm	tum	
4324-10050	3,2	7/64	15
4324-10051	4	5/32	15
4324-10055	5	13/64	15
4324-10052	6	1/4	15
4324-10056	7	9/32	15
4324-10053	8	5/16	15
4324-10054	10	3/8	10

För att få en perfekt tätning använd Gates slangklämmor. Se också vår katalog E2/70326.

### Tillämpning

Tillverkade för fixerade bensinslangar i bränslesystemet i personbilar.

### Varning

*Får ej användas för bränsleslangar inuti bensintanken, sur gas, LPG och biodieselolja. Är ej tillverkade för att ersätta kombinerade bränsleslangar i insprutningsmotorer.*

### Konstruktion och fördelar

- Slangarna tål värme, bensin (med eller utan bly samt diesel) och olja.
- Det flätade textilöverdraget förstärker ledningen och tål värme, olja, ozon och är väderbeständigt.
- Konstruktionen tål ett arbetstryck upp till 6 kg/cm<sup>2</sup> (85 psi).
- Bränsleslangen förblir opåverkad vid temperaturer från - 30° till + 100° C.

Din forhandlar:



The world's most trusted name  
in belts and hose.