

# V-RIEMEN

Quad-Power II				Bandloze vormvertande V-riem met smal profiel		Geribde riem		Micro-V®							
	XPZ	BREEDTE mm	HOOGTE mm						PJ	HOOGTE mm	TUSSENRUIMTE mm				
	XPA	10	8						PL	3,60	2,34				
	XPB	13	10						PM	6,40	4,70				
	XPC	16	13							12,50	9,40				
	XPC	22	18												
Super HC® MN				Bandloze vormvertande V-riem met smal profiel		V-riem uit polyurethaan met meervoudig profiel		Polyflex® JB™							
	SPZ	BREEDTE mm	HOOGTE mm						5M	BREEDTE mm	HOOGTE mm	TUSSENRUIMTE mm			
	SPA	10	8						7M	5	3,30	5,30			
	SPB	13	10						11M	7	5,30	8,50			
	SPC	16	13							11	7,10	13,20			
	SPC	22	18												
Hi-Power® MN				Bandloze vormvertande V-riem met klassiek profiel		Variatorriem		Multi-Speed							
	Z	BREEDTE mm	HOOGTE mm						W16	BR. mm	HOOGTE mm		13	BR. mm	HOOGTE mm
	A	10	6						W20	16,6	5,0		23	13,0	6,0
	B	13	8						W25	20,7	6,5		28	23,0	8,0
	C	17	10						W31.5	25,9	8,0		37	28,0	9,0
	C	22	12				W40	32,6	10,0		47	37,0	10,0		
							W50	41,5	13,0		47	47,0	13,0		
							W63	51,8	16,0						
							W63	65,3	20,0						
PowerBand®				V-riem met meervoudig profiel		V-riem voor aandrijvingen met hoger vermogen		PoweRated®							
	3VX	BREEDTE mm	HOOGTE mm	TUSSENRUIMTE mm						2L	BREEDTE duim	HOOGTE duim			
	5VX	10	8	10,30						3L	1/4	1/8			
	SPB	16	13	17,50						4L	3/8	7/32			
	SPC	16	13	19,00						5L	1/2	5/16			
	SPC	22	18	25,50			21/32	3/8							