

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones	
				BELT	TENSIONER		
BEETLE	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000			
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000			
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000		
		AJM	2001 ->	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000		
BORA	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000			
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000			
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000		
		AJM	2001 ->	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000		
CADDY	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000			
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000			
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
			AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	2003 ->	150.000		
			BJB		120.000	240.000	
		2.0 SDI	BDJ		120.000	240.000	
FOX	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000		
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000		
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000		
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000		
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000			
		AHG/AKU	2001 ->	90.000			
GOLF III	1.9 SDI	AEY		90.000		Also change crankshaft bolt	
	1.9 TDI	AFN//AHU/ALE/1Z		90.000		Also change crankshaft bolt	
GOLF IV	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000			
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000			
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000		
		AJM	2001 ->	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000		
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000		
GOLF V	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000		
GOLF PLUS	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000		
JETTA	1.9 TDI / 2.0 TDI	AZV/BKC/BKD	2006-	120.000	240.000		
LT 1	6 Cylinder Diesel	ACL/ACT/DV/DW		120.000	120.000		
LT 2	5 Cylinder SDI	AGX	1997-1999	67.500		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
		AGX	2000-	90.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
	5 Cylinder TDI	AHD/ANJ/APA/AVR/BBE/BBF		135.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
LUPO	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000		
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000		
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000		
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000		
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000			
		AHG/AKU	2001 ->	90.000			
PASSAT -> 2005	1.9 TDI	AFN/AHH/AHU/AVG/1Z		90.000			
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000		
		AJM	2001 ->	90.000	90.000		
		ATJ/AVB/AVF/AWX	-> 2003	90.000	90.000		
			AVB/AVF/AWX	2004-2005	120.000	240.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE	BGW/BHW		120.000	240.000		
2.5 TDI V6	BAU/BDG/BDH		120.000	120.000			

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
PASSAT 2006 ->	2.0 TDI PUMP NOZZLE	BKC/BKP/BLS/BMA/BMP/BMR/BVE		120.000	240.000	
POLO	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000	
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000	
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000	
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000	
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000		
		AHG/AKU	2001 ->	90.000		
1.9 SDI	AGD/ASX		90.000			
	ASY	-> 2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
		ASY	2003 ->	150.000		
POLO CLASSIC	1.7 SDI	AKW		60.000		
		AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000		
	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000		
			2002 ->	120.000	120.000	Cambiar también poleas
POLO VARIANT	1.7 SDI	AKW		60.000		
		AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000		
	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000		
			2002 ->	120.000	120.000	Cambiar también poleas
SHARAN	1.9 TDI	AFN/AHU/AVG/1Z		90.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE (90, 100, 115 HP)	ANU/AUY	-> 2003	60.000	60.000	
				2004 ->	90.000	180.000
	1.9 TDI PUMP NOZZLE (130/150 HP)	ASZBTB		90.000	180.000	
TARO	2.4	BRT	2006 ->	90.000	180.000	
TOURAN	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000	
TRANSPORTER	TYPE 3			120.000		
	TYPE 4 4 CYLINDER	ABL/1X	1990-2003	120.000		
	TYPE 4 5 CYLINDER	AAB/AJA	1990-2000	120.000	120.000	
	TYPE 4 5 CYLINDER TDI	ACV/AHY/AJT/AUF/AXG/AXL/AYC/AYY	1994-	120.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección
	TYPE 5 1.9	AXB/AXC	2003-	90.000	180.000	
VENTO	1.9 SDI	AEY		90.000		
	1.9 TDI	AFN//AHU/ALE/1Z		90.000		
Otros modelos / Motores				90.000		

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
BEETLE	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
BORA	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF IV	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF V	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
GOLF PLUS	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
PASSAT	1.8 20V	ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG	1997-1999	120.000		
		ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG/AWM/AWT	2000-2005	180.000		
	2.0 20V	ALT	1998-2005	180.000		
	2.8 V6	ACK/ALG/AMX/APR/AQD/ATQ		120.000	120.000	
	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA	2006-	180.000		
PHAETON	4.2 V8	BGH/BGJ		120.000	120.000	
SHARAN	1.8 20V	AJH/AWC		180.000		
TOUAREG	4.2 V8	AXQ		120.000	120.000	
TOURAN	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
TRANSPORTER	TYP 5 2.0	AXA	2003-	180.000		
Otros modelos / Motores				según lo estipulado		

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones	
				BELT	TENSIONER		
A2	3 CYL TDI	AMF/ANY		90.000	90.000		
		ATL/BHC	2004-	120.000	120.000		
A3	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH	-> 1999	60.000	60.000		
		AGR/AHF/ALH/ASV	2000-2001	90.000	90.000		
		AGR/AHF/ALH/ASV	2002	120.000	120.000		
		AGR/AHF/ALH/ASV	2003	150.000	150.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/AXR	-> 2003	90.000	90.000		
		BKC/BLS	2004 ->	120.000	120.000		
	2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKD	2004 ->	120.000	120.000		
A4	1.9 DI	AFF		90.000	90.000		
	1.9 TDI	AHH	-> 1999	60.000	60.000		
		AFN/AHU/AVG/1Z	-> 1999	90.000	90.000		
		AFN/AHH/AHU/AVG	2000-2001	90.000	90.000		
		1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM/ATJ	-> 2001	90.000	90.000	
		AVB/AVF/AWX	2001-2003	90.000	90.000		
		AVB/AVF/AWX	2004-	120.000	120.000		
		BKB/BRB	2005-	120.000	240.000		
		2.0 TDI PUMP NOZZLE		2005-	120.000	240.000	
		2.5 TDI V6	AFB/AKE/AKN/AYM	-> 2001	120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección
		AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2001-	120.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
A4 CABRIO	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AVB/AVF/AWX	2003	90.000	90.000		
		AVB/AVF/AWX	2004-	120.000	120.000		
	2.5 TDI V6	AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2001-	120.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
A6	1.9 TDI	AFN/AHU/AVG/1Z		90.000	90.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM/ATJ/AVF/AWX	-> 2003	90.000	90.000		
		AJM/ATJ/AVF/AWX	2004	120.000	120.000		
	2.0 TDI PUMP NOZZLE 136 HP	BLB/BNB/BRE	2005 ->	120.000	120.000		
	2.5 TDI 5 CYL	AAT/AEL	-> 2004	120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección	
	2.5 V6 TDI 150 HP	AFB/AKN	-> 2004	120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección	
2.5 V6 TDI 155/163/180 HP	AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	-> 2004	120.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección		
A8	2.5 V6 TDI 150 HP	AFB/AKN		120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección	
	2.5 V6 TDI 180 HP	AKE		120.000		También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección	
	3.3 V8 TDI	AKF		120.000			
CABRIO	1.9 TDI	AHU/1Z	1995-1999	90.000	90.000		
		AHU	2000	90.000			
80	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000		
90	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000		
100	2.4 5 CYL	AAS		120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección	
	2.5 5 CYL	ABP		120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección	
Otros modelos / Motores				120.000			

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
A2	3 CYL TDI	AMF/ANY ATL/BHC	2004-	90.000 120.000	90.000 120.000	
A3	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV ASZ/ATD/AXR BKC/BLS AZV/BKD	-> 1999 2000-2001 2002 2003 -> 2003 2004 -> 2004 ->	60.000 90.000 120.000 150.000 90.000 120.000 120.000	60.000 90.000 120.000 150.000 90.000 120.000 120.000	
A4	1.9 DI 1.9 TDI	AFF AHH AFN/AHU/AVG/1Z AFN/AHH/AHU/AVG	-> 1999 -> 1999 2000-2001 -> 2001	90.000 60.000 90.000 90.000	90.000 60.000 90.000 90.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM/ATJ AVB/AVF/AWX AVB/AVF/AWX BKB/BRB	2001-2003 2004- 2005- 2005-	90.000 120.000 120.000 120.000	90.000 120.000 240.000 240.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE					
	2.5 TDI V6	AFB/AKE/AKN/AYM AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	-> 2001 2001-	120.000 120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección
A4 CABRIO	1.9 TDI PUMP NOZZLE 2.5 TDI V6	AVB/AVF/AWX AVB/AVF/AWX AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2003 2004- 2001-	90.000 120.000 120.000	90.000 120.000	También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección
A6	1.9 TDI 1.9 TDI PUMP NOZZLE	AFN/AHU/AVG/1Z AJM/ATJ/AVF/AWX	-> 2003 2004	90.000 90.000	90.000 90.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE 136 HP 2.5 TDI 5 CYL 2.5 V6 TDI 150 HP 2.5 V6 TDI 155/163/180 HP	AJM/ATJ/AVF/AWX BLB/BNABRE AAT/AEL AFB/AKN AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2005 -> -> 2004 -> 2004 -> 2004	120.000 120.000 120.000 120.000	120.000 120.000 120.000 120.000	También cambiar correa de la bomba de inyección También cambiar correa de la bomba de inyección También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección
A8	2.5 V6 TDI 150 HP 2.5 V6 TDI 180 HP 3.3 V8 TDI	AFB/AKN AKE AKF		120.000 120.000 120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección También cambiar correa y tensor de la bomba de inyección
CABRIO	1.9 TDI	AHU/1Z AHU	1995-1999 2000	90.000 90.000	90.000	
80	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
90	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
100	2.4 5 CYL 2.5 5 CYL	AAS ABP		120.000 120.000		También cambiar correa de la bomba de inyección También cambiar correa de la bomba de inyección
Otros modelos / Motores				120.000		

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones	
				BELT	TENSIONER		
ALHAMBRA	1.9 TDI	AFN/AHU/AVG/1Z	1996-2000	90.000	90.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ANU/ASZ/AUY	2001-2003	60.000	60.000		
			2004-	90.000	180.000		
ALTEA	1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKC/BKD/BJB	2004-	120.000	240.000		
AROSA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2000 -> CH 6HY-017500	60.000	60.000		
			CH 6HY-017501 - 2003	90.000	90.000		
			2004-	120.000	240.000		
	1.7 SDI	AKU	1998 -> CH 6HY-017500	60.000	60.000		
			CH 6HY-017501 ->	90.000			
IBIZA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003	90.000	90.000		
			2004-	120.000	240.000		
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000		
			AGP/AQM	1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
				CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
			AGR/ALH/ASV	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
			AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6L1-237880 -> 6L2-206415	120.000	120.000	Cambiar también poleas
				CH 6L2-206416-	150.000		
	1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
				CH 6L3-015059-	150.000		
1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003	90.000	90.000			
		2004-	120.000	240.000			
CORDOBA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003	90.000	90.000		
			2004-	120.000	240.000		
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000		
			AGP/AQM	1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
				CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
			AGR/ALH/ASV	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
			AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6L1-237880 -> 6L2-206415	120.000	120.000	Cambiar también poleas
				CH 6L2-206416-	150.000		
	1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
				CH 6L3-015059-	150.000		
1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003	90.000	90.000			
		2004-	120.000	240.000			
INCA	1.7 SDI	AHB	1997-2000	90.000	90.000		
			2001 ->	90.000	90.000		
	1.9 SDI	AEY		90.000	90.000		
			AYQ	2001 -> CH 6K1-017124	90.000		
				CH 6K1-017125 -> 6K3-001595	120.000	120.000	Cambiar también poleas
			CH 6K3-001596 ->	150.000			
LEON	1.9 SDI	AQM	2000 -> CH 1MY-009989	90.000	90.000		
			CH 1MY-009990 -> 1M1-072110	90.000			
	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH/AVS	2000 - CH 1M1-072110	90.000			
	1.9 SDI/TDI	AGR/AHF/ALH/AQM/AVS	CH 1M1-072111 -> 1M3-014911	120.000	120.000	Cambiar también poleas	
			CH 1M3-014912 - 2005	150.000			
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ARL/ASZ	2001-2003	90.000	90.000		
		2004-2005	120.000	120.000	Cambiar también poleas		
1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKC/BKD/BJB	2006-	120.000	240.000			

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
TOLEDO	1.9 TDI	AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000	
		AGR/AHF/ALH/AVS	1999 -> CH 1LY-002609	60.000	60.000	
			CH 1LY-002610 -> 1L1-059365	90.000	90.000	
			CH 1L1-059366 -> 1L3-014911	120.000	120.000	Cambiar también poleas
			CH 1L3-014912 - 2004	150.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ARL	2001-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
	1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BJB/BKC/BKD	2005-	120.000	240.000	
VARIO	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003	90.000	90.000	
			2004-	120.000	240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z	1995-1998	90.000	90.000	
		AGP/AQM	1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
			CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
		AGR/ALH/ASV	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
		AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6L1-237880 -> 6L2-206415	120.000	120.000	Cambiar también poleas
			CH 6L2-206416-	150.000		
	1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058	120.000	120.000	Cambiar también poleas
			CH 6L3-015059-	150.000		
1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003	90.000	90.000		
		2004-	120.000	240.000		
Otros modelos / Motores				90.000		

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
ALHAMBRA	1.8 20V	AJH/AWC	1998-	180,000 / 5 años		
ALTEA	2.0 FSI	BLR/BLY	2004-	180,000 / 5 años		
CORDOBA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 años		
IBIZA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 años		
LEON	1.8 20V		2000-	180,000 / 5 años		
	2.0 FSI	BLR/BLY	2005-	180,000 / 5 años		
TOLEDO	1.8 20V		2000-2004	180,000 / 5 años		
	2.0 FSI	BLR/BLY	2004-	180,000 / 5 años		
Otros modelos / Motores				según lo estipulado		

Modelo	Motor/Tipo	Tipo de Motor	Año	Intervalo servicio (km)		Observaciones
				BELT	TENSIONER	
FABIA	1.4 TDI	AMF/BNM/BNV		120.000	120.000	
	1.9 SDI	ASY	-> 2001	90.000		
			2002	120.000	120.000	Cambiar también poleas
	1.9 TDI	ATD	2003-	150.000	150.000	Cambiar también poleas
			-> 2003	90.000	90.000	
	ASZ/ATD	2004-	120.000	120.000		
OCTAVIA	1.9SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/AQM	-> 06/99	60.000	60.000	
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASV	07/99 -> 2001	90.000		
		AGP/AHF/ALH/AQM/ASV	2002 -> CH 1U2-641072	120.000		
		AGP/AHF/ALH/AQM/ASV	CH 1U2-641073-	150.000		
	1.9 TDI (Pump Nozzle)	ASZ/ATD/AVB/AWX	-> 2003	90.000	90.000	
		ASZ/ATD/AVB/AWX	2004-	120.000	120.000	
	1.9 TDI (Pump Nozzle), 2.0 TDI (Pump Nozzle)	AZV/BJB/BKD/BLS/BXE	2006-	120.000	120.000	
ROOMSTER	1.4 TDI	BMS/BNM/BNV		120.000	240.000	
	1.9 TDI	AXR/BLS		120.000	240.000	
SUPERB	1.9 TDI (Pump Nozzle)	ATD/AVB/AVF/AWX/BSV	-> 07/03	90.000	90.000	
			08/03 ->	120.000	240.000	
	2.0 TDI (Pump Nozzle)	BSS		120.000	120.000	
	2.5 V6 TDI	AYM/BDG		120.000	120.000	
El resto			según lo estipulado			