

Fiez-vous à **votre presse** **FINN-POWER** pour sertir les embouts Gates!



Gates propose un programme intégré de produits de haute performance: tuyaux, embouts, presses à sertir, mors, outils, tous compatibles les uns avec les autres. De plus, le programme hydraulique de Gates est réputé pour sa qualité, sa fiabilité et ... sa flexibilité. C'est pourquoi les embouts Gates peuvent être sertis avec grande précision grâce aux presses à sertir FINN-POWER.

Supposez que vous travailliez avec une presse à sertir FINN-POWER. Pouvez-vous l'utiliser pour les embouts Gates? Evidemment! Les presses FINN-POWER peuvent sertir les embouts MegaCrimp®, GlobalSpiral™, PCM ou ES-A: il vous suffit d'installer les mors Gates appropriés.

La compatibilité des presses à sertir FINN-POWER avec la gamme de mors et d'embouts Gates a été soigneusement testée. Gates garantit la compatibilité parfaite d'une large gamme de mors avec plusieurs modèles de presses FINN-POWER. Vous trouverez au verso des tableaux spécifiant quels jeux de mors peuvent être utilisés avec les différentes machines FINN-POWER.



Montez le
 jeu de mors
 adapté et sertissez
 vos embouts Gates
 sans aucun
 problème avec votre
 presse à sertir
 FINN-POWER.

Capacités des presses FINN-POWER



Type de machine: P20HP / FP20 / P21			Type de mors: P20							
TYPE D'EMBOUIT	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39*		
ES-A									D45	

* Utilisez les mors D39 pour les tuyaux G3K et G4K.

Type de machine: P32			Type de mors: P32							
TYPE D'EMBOUIT	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*		
ES-A									D45	D60

Type de machine: FP110			Type de mors: P32							
TYPE D'EMBOUIT	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311	
ES-A									D45	D60

Type de machine: P51 / FP120 / 140 / 160			Type de mors: P32							
TYPE D'EMBOUIT	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39		
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311	
ES-A									D45	D60
PCM										D314

* Utilisez les mors D39 pour les tuyaux G3K et G4K.



Numéros de produit des jeux de mors

MODULE	SERIE DE MORS P20	N° DE PRODUIT
MegaCrimp® G		
-4	P20-D21	7482-19932
-5 / -6	P20-D22	7482-19933
-8	P20-D33	7482-19934
-10	P20-D34	7482-19935
-12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938
ES-A		
-24	P20-D45	7482-19942
GlobalSpiral™ GS		
-6 / -8	P20-D33	7482-19934
-10 / -12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938

MODULE	SERIE DE MORS P32	N° DE PRODUIT
MegaCrimp® G		
-4	P32-D21	7482-19944
-5 / -6	P32-D22	7482-19945
-8	P32-D33	7482-19946
-10	P32-D34	7482-19947
-12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D39	7482-19950
ES-A		
-24	P32-D45	7482-19954
-32	P32-D60	7482-19955
GlobalSpiral™ GS		
-6 / -8	P32-D33	7482-19946
-10 / -12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D310	7482-19951
-24	P32-D311	7482-19952
-32 (PCM)	P32-D314	7482-19953

Votre distributeur:



The world's most trusted name
in belts, hose and hydraulics.