

# Potete contare sulla vostra pressa FINN-POWER per la pressatura dei raccordi Gates.



Gates presenta una gamma completa di prodotti che offrono prestazioni di altissimo livello: tubi, raccordi, presse per raccordare, morsetti e attrezzi, tutti compatibili fra loro. Inoltre, il programma idraulico Gates è noto per la sua qualità, la sua affidabilità e ... la sua polivalenza. Ed è grazie a questa ultima caratteristica che la pressatura dei raccordi Gates si può eseguire in modo semplice ed accurato con le presse FINN-POWER.

Supponiamo che lavoriate con una pressa di alta qualità di FINN-POWER. Potete utilizzarla anche per i raccordi Gates? Certo! Le presse per il serraggio FINN-POWER sono adatte ai raccordi Gates MegaCrimp®, GlobalSpiral™, PCM o ES-A: occorre solo montare i morsetti Gates appropriati.

La compatibilità delle presse FINN-POWER con la gamma Gates di morsetti e raccordi è stata collaudata a fondo. Gates garantisce la compatibilità perfetta di una vasta gamma di morsetti con vari modelli di presse FINN-POWER. Voltate la pagina per consultare le tabelle che indicano quali morsetti Gates sono adatti ad ogni pressa FINN-POWER.



**Montate il  
set di morsetti adatto  
e pressate i vostri  
raccordi Gates  
senza alcun  
problema con la vostra  
pressa per il serraggio  
FINN-POWER.**

# Capacità delle presse FINN-POWER



| Tipo di macchina: P20HP / FP20 / P21 |     |     |     | Tipo di morsetto: P20 |     |     |     |      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| TIPO DI RACCORDO                     | -4  | -5  | -6  | -8                    | -10 | -12 | -16 | -20  | -24 | -32 |
| MegaCrimp®                           | D21 | D22 | D22 | D33                   | D34 | D35 | D37 | D39  |     |     |
| GlobalSpiral™                        |     |     | D33 | D33                   | D35 | D35 | D37 | D39* |     |     |
| ES-A                                 |     |     |     |                       |     |     |     |      | D45 |     |

\* Per i tubi G3K e G4K occorre utilizzare i morsetti D39.

| Tipo di macchina: P32 |     |     |     | Tipo di morsetto: P32 |     |     |     |       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| TIPO DI RACCORDO      | -4  | -5  | -6  | -8                    | -10 | -12 | -16 | -20   | -24 | -32 |
| MegaCrimp®            | D21 | D22 | D22 | D33                   | D34 | D35 | D37 | D39   |     |     |
| GlobalSpiral™         |     |     | D33 | D33                   | D35 | D35 | D37 | D310* |     |     |
| ES-A                  |     |     |     |                       |     |     |     |       | D45 | D60 |

| Tipo di macchina: FP110 |     |     |     | Tipo di morsetto: P32 |     |     |     |       |      |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| TIPO DI RACCORDO        | -4  | -5  | -6  | -8                    | -10 | -12 | -16 | -20   | -24  | -32 |
| MegaCrimp®              | D21 | D22 | D22 | D33                   | D34 | D35 | D37 | D39   |      |     |
| GlobalSpiral™           |     |     | D33 | D33                   | D35 | D35 | D37 | D310* | D311 |     |
| ES-A                    |     |     |     |                       |     |     |     |       | D45  | D60 |

| Tipo di macchina: P51 / FP120 / 140 / 160 |     |     |     | Tipo di morsetto: P32 |     |     |     |       |      |      |
|---|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-------|------|------|
| TIPO DI RACCORDO                          | -4  | -5  | -6  | -8                    | -10 | -12 | -16 | -20   | -24  | -32  |
| MegaCrimp®                                | D21 | D22 | D22 | D33                   | D34 | D35 | D37 | D39   |      |      |
| GlobalSpiral™                             |     |     | D33 | D33                   | D35 | D35 | D37 | D310* | D311 |      |
| ES-A                                      |     |     |     |                       |     |     |     |       | D45  | D60  |
| PCM                                       |     |     |     |                       |     |     |     |       |      | D314 |

\* Per i tubi G3K e G4K occorre utilizzare i morsetti D39.



## Codici prodotto dei set di morsetti

| MODULO                  | SERIE DI MORSETTI P20 | CODICE PRODOTTO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>MegaCrimp® G</b>     |                       |                 |
| -4                      | P20-D21               | 7482-19932      |
| -5 / -6                 | P20-D22               | 7482-19933      |
| -8                      | P20-D33               | 7482-19934      |
| -10                     | P20-D34               | 7482-19935      |
| -12                     | P20-D35               | 7482-19936      |
| -16                     | P20-D37               | 7482-19937      |
| -20                     | P20-D39               | 7482-19938      |
| <b>ES-A</b>             |                       |                 |
| -24                     | P20-D45               | 7482-19942      |
| <b>GlobalSpiral™ GS</b> |                       |                 |
| -6 / -8                 | P20-D33               | 7482-19934      |
| -10 / -12               | P20-D35               | 7482-19936      |
| -16                     | P20-D37               | 7482-19937      |
| -20                     | P20-D39               | 7482-19938      |

| MODULO                  | SERIE DI MORSETTI P32 | CODICE PRODOTTO |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>MegaCrimp® G</b>     |                       |                 |
| -4                      | P32-D21               | 7482-19944      |
| -5 / -6                 | P32-D22               | 7482-19945      |
| -8                      | P32-D33               | 7482-19946      |
| -10                     | P32-D34               | 7482-19947      |
| -12                     | P32-D35               | 7482-19948      |
| -16                     | P32-D37               | 7482-19949      |
| -20                     | P32-D39               | 7482-19950      |
| <b>ES-A</b>             |                       |                 |
| -24                     | P32-D45               | 7482-19954      |
| -32                     | P32-D60               | 7482-19955      |
| <b>GlobalSpiral™ GS</b> |                       |                 |
| -6 / -8                 | P32-D33               | 7482-19946      |
| -10 / -12               | P32-D35               | 7482-19948      |
| -16                     | P32-D37               | 7482-19949      |
| -20                     | P32-D310              | 7482-19951      |
| -24                     | P32-D311              | 7482-19952      |
| -32 (PCM)               | P32-D314              | 7482-19953      |

Il vostro distributore:



The world's most trusted name  
in belts, hose and hydraulics.