

Assembleer **Gates-koppelingen** probleemloos met uw **FINN-POWER-slangenpersmachine!**



Gates biedt u een geïntegreerd gamma hydraulische producten van uitstekende kwaliteit: slangen, koppelingen, slangpersen, persblokken en werktuigen, die onderling compatibel zijn. Bovendien staat Gates' hydraulische gamma bekend om zijn betrouwbaarheid en ... veelzijdigheid. Zo kunnen Gates-koppelingen nauwkeurig worden geperst met een **FINN-POWER-slangenpersmachine.**

Stel, u werkt met een FINN-POWER-slangenpers. Kunt u er Gates-koppelingen mee persen? Natuurlijk! Of het nu om MegaCrimp®, GlobalSpiral™, PCM of ES-A gaat, met de FINN-POWER-machine zijn deze koppelingen in een mum van tijd geperst. Het enige wat u moet doen, is de juiste persblokken monteren. Gates heeft talloze testen uitgevoerd om na te gaan of de

FINN-POWER-slangpersen en de Gates-persblokken en -koppelingen wel goed op elkaar zijn afgestemd en garandeert dat verschillende FINN-POWER-slangpersmodellen perfect met een uitgebreid gamma van persblokken functioneren. In de tabellen op de rugzijde van deze brochure vindt u overigens welke persblokken op de verschillende FINN-POWER-slangpersen passen.



**Monteer de juiste
persblokkenset
en u perst
probleemloos
Gates-koppelingen
met uw
FINN-POWER-
slangpers.**

Specificaties van de FINN-POWER-machines



Machinetype:	P20HP / FP20 / P21										Persblokje:	P20	
KOPPELINGTYPE	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32			
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39					
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39*					
ES-A												D45	

* Gebruik D39 voor G3K en G4K.

Machinetype:	P32										Persblokje:	P32	
KOPPELINGTYPE	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32			
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39					
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*					
ES-A												D45	D60

Machinetype:	FP110										Persblokje:	P32	
KOPPELINGTYPE	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32			
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39					
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311				
ES-A												D45	D60

Machinetype:	P51 / FP120 / 140 / 160										Persblokje:	P32	
KOPPELINGTYPE	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32			
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39					
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311				
ES-A												D45	D60
PCM													D314

* Gebruik D39 voor G3K en G4K..



Productnummers persblokken

DOORLAAT PERSBLOKKEN- PRODUCT-
KOPPELING SERIE P20 NUMMER

MegaCrimp® G		
-4	P20-D21	7482-19932
-5 / -6	P20-D22	7482-19933
-8	P20-D33	7482-19934
-10	P20-D34	7482-19935
-12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938
ES-A		
-24	P20-D45	7482-19942
GlobalSpiral™ GS		
-6 / -8	P20-D33	7482-19934
-10 / -12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938

DOORLAAT PERSBLOKKEN- PRODUCT-
KOPPELING SERIE P32 NUMMER

MegaCrimp® G		
-4	P32-D21	7482-19944
-5 / -6	P32-D22	7482-19945
-8	P32-D33	7482-19946
-10	P32-D34	7482-19947
-12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D39	7482-19950
ES-A		
-24	P32-D45	7482-19954
-32	P32-D60	7482-19955
GlobalSpiral™ GS		
-6 / -8	P32-D33	7482-19946
-10 / -12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D310	7482-19951
-24	P32-D311	7482-19952
-32 (PCM)	P32-D314	7482-19953

Uw distributeur:



The world's most trusted name
in belts, hose and hydraulics.