

# Pressa dina **Gates-kopplingar** med förtroende i din **FINN-POWER-slangpress!**



Gates erbjuder ett integrerat sortiment hydraulikprodukter med högprestanda: slangar, kopplingar, slangpressar, pressbackar, verktyg – alla helt anpassade till varandra. Gates sortiment av hydraulikprodukter har dessutom ett välförtjänt rykte för kvalitet, tillförlitlighet och mångsidighet. Det är därför du nu kan pressa Gates-kopplingar med stor noggrannhet även i FINN-POWER-slangpressen.

Du kanske redan använder en FINN-POWER-slangpress? Kan du pressa Gates-kopplingar med den? Självklart! MegaCrimp<sup>®</sup>-, GlobalSpiral<sup>™</sup>-, PCM- och ES-A-kopplingar – FINN-POWER-slangpressen klarar dem alla. Det enda du behöver göra är att sätta i rätt Gates pressbackar.

FINN-POWER-slangpressmaskinerna och Gates sortiment av pressbackar och kopplingar är helt anpassade till varandra, och Gates garanterar full kompatibilitet mellan ett omfattande sortiment pressbackar och olika FINN-POWER-slangpressmodeller. Vänd på bladet och ta en titt i tabellen, som visar vilka pressbackar som passar i de olika FINN-POWER-maskinerna.



**Sätt i rätt  
pressbackar  
och pressa Gates  
kopplingar  
utan problem med  
din FINN-POWER-  
slangpress.**

# FINN-POWER

## Maskin kapacitet

Maskinstyp:	P20HP / FP20 / P21										Pressbacktyp:	P20
KOPPLINGSTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32		
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39				
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D39*				
ES-A												D45

\* Använd D39 för GK3 och GK4.

Maskinstyp:	P32										Pressbacktyp:	P32
KOPPLINGSTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32		
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39				
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*				
ES-A												D45 D60

Maskinstyp:	FP110										Pressbacktyp:	P32
KOPPLINGSTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32		
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39				
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311			
ES-A												D45 D60

Maskinstyp:	P51 / FP120 / 140 / 160										Pressbacktyp:	P32
KOPPLINGSTYP	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32		
MegaCrimp®	D21	D22	D22	D33	D34	D35	D37	D39				
GlobalSpiral™			D33	D33	D35	D35	D37	D310*	D311			
ES-A												D45 D60
PCM												D314

\* Använd D39 för GK3 och GK4.

## Produktnummer för pressbacksatser

MÅTT KOPPLING	P20 PRESS-BACKSERIE	PRODUKT-NUMMER
<b>MegaCrimp® G</b>		
-4	P20-D21	7482-19932
-5 / -6	P20-D22	7482-19933
-8	P20-D33	7482-19934
-10	P20-D34	7482-19935
-12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938
<b>ES-A</b>		
-24	P20-D45	7482-19942
<b>GlobalSpiral™ GS</b>		
-6 / -8	P20-D33	7482-19934
-10 / -12	P20-D35	7482-19936
-16	P20-D37	7482-19937
-20	P20-D39	7482-19938

MÅTT KOPPLING	P32 PRESS-BACKSERIE	PRODUKT-NUMMER
<b>MegaCrimp® G</b>		
-4	P32-D21	7482-19944
-5 / -6	P32-D22	7482-19945
-8	P32-D33	7482-19946
-10	P32-D34	7482-19947
-12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D39	7482-19950
<b>ES-A</b>		
-24	P32-D45	7482-19954
-32	P32-D60	7482-19955
<b>GlobalSpiral™ GS</b>		
-6 / -8	P32-D33	7482-19946
-10 / -12	P32-D35	7482-19948
-16	P32-D37	7482-19949
-20	P32-D310	7482-19951
-24	P32-D311	7482-19952
-32 (PCM)	P32-D314	7482-19953

Din återförsäljare:



The world's most trusted name in belts, hose and hydraulics.