



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 017

16/02/2007

Technical Bulletin

## Problemy z doborem paska – VOLVO 1.9 D

NUMER REF. GATES:	PowerGrip® 5212XS, 5485XS, 5486XS, 5552XS
MARKA:	VOLVO
MODEL:	S40, V40
SILNIK:	1.9TD, TDi, DiTD
KOD SILNIKA:	D4192T, D4192T2, D4192T3, D4192T4



**Dobór pasków rozrządu do silników 1.9 D (Renault) montowanych w Volvo S40/V40 w dalszym ciągu sprawia problemy. Weryfikacja ilości zębów oraz wymiarów paska nie jest wystarczająca!**

Na rynku występują 4 różne typy silników 1.9 diesel. Najczęściej pomyłki dotyczą doboru paska w samochodach produkowanych do 12/2000r. W większości przypadków stosowane tam paski posiadają tą samą ilość zębów, dlatego też ewentualna pomyłka nie jest widoczna podczas montażu. W związku z tym znajomość właściwego kodu silnika jest niezbędna dla prawidłowego doboru paska:

- **D4192T:** 66KW (90 KM), produkowany od 1996 r. do 09/1999r. Silnik ten można rozpoznać po nazwie "VOLVO" napisanej srebrnymi literami, umieszczonej na pokrywie wygłuszającej silnika (foto. 1). W tym przypadku należy zastosować pasek 5212XS (do numeru silnika 3534) lub 5485XS (od numeru silnika 3535). Oba paski mają po 153 zęby. Ze względu na różny profil zęba nie można ich stosować zamiennie.
- **D4192T2:** 70 KW (95 KM), produkowany od 10/99 do 12/00. W tym silniku napis „VOLVO” wykonany jest czarnymi literami (foto. 2). Pomimo to, że paski 5485XS i 5486XS odznaczają się takimi samymi wymiarami i profilem zęba, różnią się konstrukcją wewnętrzną i nie mogą być stosowane wymiennie. W tym silniku powinien być stosowany pasek 5586XS.




Foto. 1



Foto. 2



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 017

16/02/2007

# Technical Bulletin

- **D4192T3** (85KW/116KM) i **D4192T4** (75KW/102KM), produkowane od 12/99 do 06/04. Silniki te napędzane są paskiem 5552XS o 132 zębach. Przez środek pokrywy silnika przebiega czarna błyszcząca linia a napis „VOLVO” wykonany jest czarnymi literami.

Kod silnika i numer można znaleźć na:

- a) małej płytce (wymaga oczyszczenia) znajdującej się na bloku silnika, ponad głowicą cylindra, ok.10 cm od skrzyni biegów (foto. 3 i 4)



Foto. 3



Foto. 4

lub



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 017

16/02/2007

# Technical Bulletin

b) naklejce umieszczonej na obudowie paska rozrządu (foto. 5)



Foto. 5

Kod silnika można również odczytać z numeru nadwozia. Szósta i siódma cyfra numeru VIN wskazuje na kod silnika:

**70** = D4192T3

**71** = D4192T

**73** = D4192T2

**78** = D4192T4

Przykładowy numer nadwozia \*YV1VW73.....\* oznacza , że samochód posiada silnik typu D4192T2.

Ostatecznie tabela doboru paska przedstawia się następująco:

<u>Kod silnika</u>	<u>Pasek PowerGrip®</u>
D4192T (do numeru silnika <b>3534</b> )	<b>5212XS</b>
(od numeru silnika <b>3535</b> )	<b>5485XS</b>
D4192T2	<b>5486XS</b>
D4192T3 i T4	<b>5552XS</b>

### **Pamiętaj!**

Procedurę wymiany paska rozrządu w Volvo z silnikiem 1.9 diesel należy rozpocząć od identyfikacji kodu silnika oraz właściwego doboru paska. Pozwoli to wyeliminować ewentualne pomyłki oraz wiążące się z tym konsekwencje.