


NOUVEAU

E1/70330-F

Présentoir Gates avec 6 bobines de tuyaux carburant:




Les ventes perdues n'existent plus!

Avec le nouveau présentoir de 6 bobines de tuyaux carburant de Gates vous augmentez votre couverture du marché. Ce présentoir a un nouveau design et contient 6 bobines de tuyaux carburant dans les dimensions les plus vendues.

De plus, vous pouvez choisir entre deux gammes: une gamme avec des tuyaux de diamètre intérieur de 3,2, 4, 5, 6, 8 et 10 mm (réf. 4986-10162) et une gamme avec des tuyaux de diamètre intérieur de 3,2, 4, 6, 7, 8 et 10 mm (réf. 4986-10163). Choisissez la gamme qui répond le mieux aux exigences de votre marché.

Rien n'est plus facile que de sélectionner un tuyau sur ce présentoir pratique de 6 bobines: vous choisissez le diamètre requis, vous coupez la longueur correcte et vous pouvez assurer à vos clients le service parfait qu'ils demandent.

Chaque emballage de présentoir pour tuyaux carburant contient:



Le réapprovisionnement se fait en un tournemain. Vous pouvez commander des tuyaux de DI de 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm et 10 mm.

- un présentoir en métal, largeur 530 mm, avec un logo Gates et une plaque de distribution;
- 5 bobines, contenant 15 m de tuyaux de petit diamètre et une contenant 10 m de tuyau de diamètre de 10 mm;
- sept étiquettes magnétiques d'identification pour adapter la gamme à vos propres besoins;
- 4 vis et 4 chevilles pour le montage au mur et 2 crochets spéciaux pour la fixation à tous types de panneaux perforés;
- un coupe-tuyaux léger de Gates attaché au présentoir avec une chaîne légère.




Le présentoir Gates de six bobines de tuyaux carburant améliore votre couverture de marché!



GATES AUTO MASTER





NOUVEAU

Tuyaux carburant Gates à renforcement textile

Rien ne surclasse la qualité de première monte!

Avez-vous déjà vu le nouveau tuyau carburant Gates à renforcement textile? Ce tuyau de haute qualité a un renforcement durable et résistant à l'huile et assure donc un fonctionnement fiable et sûr pour des circuits de carburant de voitures particulières.

Le tuyau est disponible en sept dimensions qui couvrent la plupart des applications et vous permettent de répondre aux besoins de vos clients.

Programme

N° de produit	DI		Longueur m
	mm	pouce	
4324-10050	3,2	7/64	15
4324-10051	4	5/32	15
4324-10055	5	13/64	15
4324-10052	6	1/4	15
4324-10056	7	9/32	15
4324-10053	8	5/16	15
4324-10054	10	3/8	10

Pour une étanchéité parfaite des circuits, utilisez les colliers de serrage Gates en combinaison avec le tournevis Flexi Driver. Voir notre catalogue E1/70326.

Applications

Conçu pour des applications avec colliers de serrage sur des circuits carburant de voitures particulières.

Attention

Ne pas utiliser pour le remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts) ou pour les applications sur le réservoir de carburant, pour le gaz acide, le GPL et le bio-diesel.

Construction et avantages

- Le tube résiste à la chaleur, au carburant (avec ou sans plomb, diesel) et aux huiles.
- L'enveloppe tressée en textile renforce le tuyau et résiste à la chaleur, aux huiles, à l'ozone et aux intempéries.
- La construction supporte des pressions de service jusqu'à 6 kg/cm² (85 psi).
- Plage de températures de -30°C à +100°C.

Votre distributeur:



Gates. Courroies et tuyaux.
Le monde entier nous fait confiance.