

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
<b>VW DIESEL</b>						
BEETLE	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000	120.000	sostituite anche il galoppino
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000		
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000	
		AJM	2001 ->	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000	
BORA	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000	120.000	sostituite anche il galoppino
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000		
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000	
		AJM	2001 ->	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000	
CADDY	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000	120.000	sostituite anche il galoppino
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000		
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	2002	120.000		
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	2003 ->	150.000		
	2.0 SDI	BJB		120.000	240.000	
		BDJ		120.000	240.000	
FOX	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000	
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000	
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000	
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000	
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000	60.000	
		AHG/AKU	2001 ->	90.000	90.000	
GOLF III	1.9 SDI	AEY		90.000		sostituite anche il bullone dell'albero motore
	1.9 TDI	AFN/AHU/ALE/1Z		90.000		sostituite anche il bullone dell'albero motore
GOLF IV	1.9 SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 2001	90.000	120.000	sostituite anche il galoppino
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2002	120.000		
		AGP/AGR/AHF/ALH/AQM/ASV	2003 ->	150.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000	
		AJM	2001 ->	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AUY/AXR	-> 2003	90.000	90.000	
		ARL/ASZ/ATD/AXR/BEW	2004 ->	120.000	240.000	
GOLF V	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000	
GOLF PLUS	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000	
JETTA	1.9 TDI / 2.0 TDI	AZV/BKC/BKD	2006-	120.000	240.000	
LT 1	6 Cylinder Diesel	ACL/ACT/DV/DW		120.000	120.000	
LT 2	5 Cylinder SDI	AGX	1997-1999	67.500		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
		AGX	2000-	90.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
	5 Cylinder TDI	AHD/ANJ/APA/AVR/BBE/BBF		135.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
LUPO	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000	
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000	
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000	
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000	
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000		
		AHG/AKU	2001 ->	90.000		
PASSAT -> 2005	1.9 TDI	AFN/AHH/AHU/AVG/1Z		90.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM	-> 2000	60.000	60.000	
		AJM	2001 ->	90.000	90.000	
		ATJ/AVB/AVF/AWX	-> 2003	90.000	90.000	
		AVB/AVF/AWX	2004-2005	120.000	240.000	
		2.0 TDI PUMP NOZZLE	BGW/BHW		120.000	240.000
	2.5 TDI V6	BAU/BDG/BDH		120.000	120.000	
PASSAT 2006 ->	2.0 TDI PUMP NOZZLE	BKC/BKP/BLS/BMA/BMP/BMR/BVE		120.000	240.000	
POLO	TDI PUMP NOZZLE (1.2 / 1.4)	AMF/ANY/AYZ	-> 2000	60.000	60.000	
		AMF/ANY/AYZ	2001 ->	90.000	90.000	
	TDI PUMP NOZZLE (1.4 / 1.9)	AXR/BAY	-> 2003	90.000	90.000	
		AMF/ASZ/ATD/AXR/BAY/BLT/BNM/BNV	2004 ->	120.000	240.000	
	1.7 SDI	AHG/AKU	-> 2000	60.000		
		AHG/AKU	2001 ->	90.000		
	1.9 SDI	AGD/ASX		90.000		
		ASY	-> 2002	120.000	120.000	sostituite anche il galoppino
		ASY	2003 ->	150.000		
POLO CLASSIC	1.7 SDI	AKW		60.000		
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000		
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000		
			2002 ->	120.000	120.000	sostituite anche il galoppino
POLO VARIANT	1.7 SDI	AKW		60.000		
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHB/AHU/ALE		90.000		
		AGP/AGR/ALH/AQM/ASK/ASV/AYQ	-> 2001	90.000		
			2002 ->	120.000	120.000	sostituite anche il galoppino
SHARAN	1.9 TDI	AFN/AHU/AVG/1Z		90.000		
	1.9 TDI PUMP NOZZLE (90, 100, 115 HP)	ANU/AUY	-> 2003	60.000	60.000	
			2004 ->	90.000	180.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE (130/150 HP)	ASZBTB		90.000	180.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE	BRT	2006 ->	90.000	180.000	
TARO	2,4	2L		100.000		
TOURAN	1.9 TDI / 2.0 SDI / 2.0 TDI	AVQ/AZV/BDK/BJB/BKC/BKD/BLS/BMM/BRU		120.000	240.000	
TRANSPORTER	TYPE 3			120.000		
	TYPE 4 4 CYLINDER	ABL/1X	1990-2003	120.000		
	TYPE 4 5 CYLINDER	AAB/AJA	1990-2000	120.000	120.000	
	TYPE 4 5 CYLINDER TDI	ACV/AHY/AJT/AUF/AXG/AXL/AYC/AYY	1994-	120.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
	TYPE 5 1.9	AXB/AXC	2003-	90.000	180.000	
VENTO	1.9 SDI	AEY		90.000		
	1.9 TDI	AFN/AHU/ALE/1Z		90.000		
OTHER MODELS / ENGINES				90.000		

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
<b>VW PETROL</b>						
BEETLE	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
BORA	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF IV	1.8 20V	AGN/AGU/AQA/ARZ/AVC/AUM/AUQ/AWU		180.000		
GOLF V	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
GOLF PLUS	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
PASSAT	1.8 20V	ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG	1997-1999	120.000	120.000	
		ADR/AEB/ANB/APT/APU/ARG/AWM/AWT	2000-2005	180.000		
	2.0 20V	ALT	1998-2005	180.000		
	2.8 V6	ACK/ALG/AMX/APR/AQD/ATQ		120.000		
	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA	2006-	180.000		
PHAETON	4.2 V8	BGH/BGJ		120.000	120.000	
SHARAN	1.8 20V	AJH/AWC		180.000		
TOUAREG	4.2 V8	AXQ		120.000	120.000	
TOURAN	2.0 FSI/TFSI	AXW/AXX/BLR/BLX/BLY/BPY/BWA		180.000		
TRANSPORTER	TYP 5 2.0	AXA	2003-	180.000		
OTHER MODELS / ENGINES				As required		

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
<b>AUDI DIESEL</b>						
A2	3 CYL TDI	AMF/ANY ATL/BHC	2004-	90.000 120.000	90.000 120.000	
A3	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV AGR/AHF/ALH/ASV	-> 1999 2000-2001 2002 2003	60.000 90.000 120.000 150.000	60.000 90.000 120.000 150.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/AXR BKC/BLS	-> 2003 2004 ->	90.000 120.000	90.000 120.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKD	2004 ->	120.000	120.000	
A4	1.9 DI 1.9 TDI	AFF AHH AFN/AHU/AVG/1Z AFN/AHH/AHU/AVG	-> 1999 -> 1999 2000-2001	90.000 60.000 90.000 90.000	90.000 60.000 90.000 90.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AJM/ATJ AVB/AVF/AWX AVB/AVF/AWX BKB/BRB	-> 2001 2001-2003 2004- 2005- 2005-	90.000 90.000 120.000 120.000 120.000	90.000 90.000 120.000 240.000 240.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE					
	2.5 TDI V6	AFB/AKE/AKN/AYM AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	-> 2001 2001-	120.000 120.000		sostituite anche la cinghia della pompa iniezione sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
A4 CABRIO	1.9 TDI PUMP NOZZLE	AVB/AVF/AWX AVB/AVF/AWX	2003 2004-	90.000 120.000	90.000 120.000	
	2.5 TDI V6	AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	2001-	120.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
A6	1.9 TDI 1.9 TDI PUMP NOZZLE	AFN/AHU/AVG/1Z AJM/ATJ/AVF/AWX AJM/ATJ/AVF/AWX	-> 2003 2004 2005 ->	90.000 90.000 120.000 120.000	90.000 90.000 120.000 120.000	
	2.0 TDI PUMP NOZZLE 136 HP	BLB/BNA/BRE				
	2.5 TDI 5 CYL	AAT/AEL	-> 2004	120.000		sostituite anche la cinghia della pompa iniezione
	2.5 V6 TDI 150 HP	AFB/AKN	-> 2004	120.000		sostituite anche la cinghia della pompa iniezione
	2.5 V6 TDI 155/163/180 HP	AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC	-> 2004	120.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
A8	2.5 V6 TDI 150 HP	AFB/AKN		120.000		sostituite anche la cinghia della pompa iniezione
	2.5 V6 TDI 180 HP	AKE		120.000		sostituite anche la cinghia e il tenditore della pompa iniezione
	3.3 V8 TDI	AKF		120.000		

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
CABRIO	1.9 TDI	AHU/1Z	1995-1999	90.000	90.000	
		AHU	2000	90.000		
80	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
90	1.9 TDI	1Z	1987-1995	90.000	90.000	
100	2.4 5 CYL	AAS		120.000		sostituite anche la cinghia della pompa iniezione sostituite anche la cinghia della pompa iniezione
	2.5 5 CYL	ABP		120.000		
OTHER MODELS / ENGINES				120.000		
<b>AUDI PETROL</b>						
A3	1.8 20V/TURBO	AGN/AGU/AJQ/APG/APP/APX/AQA/ARX/ARY/AUM/AUQ/AVV/AWT		180.000 / 5 YEARS		
	2.0 FSI/FSI	AXW/AXX/BHD/BLX/BLY	2004-	180.000		
A3 S3	1.8 20V TURBO	AMK/APY	-> 2000	180.000		
		AMK/BAM	2001 ->	120.000		
A4	1.8 20V	ADR/APT	-> 1997	120.000 / 5 YEARS		Montare una cinghia con 153 denti (5492XS)
			1998-1999	120.000 / 5 YEARS		
		ADR/APT/ARG/AVV	2000 ->	180.000		
	1.8 20V TURBO	AEB/AJL/ANB/APU/AWT	-> 1999	120.000		Montare una cinghia con 153 denti (5492XS)
			2000-2001	120.000		
		AVJ/BFB	2001-2004	180.000		
		BFB	2005-	180.000		
	2.0 20V	ALT	2001-2004	180.000		Sostituire anche il tenditore / controllare la pompa acqua
	2.0 20V MPI	ALT	2005-	180.000		
	2.0 20V TURBO FSI	BGB/BUL/BWE	2005-	180.000		
2.4/2.8 V6	AGA/AJG/ALF/AMM/APZ	-> 2000	120.000 / 5 YEARS	120.000		
		2001 ->	120.000			
2.7 V6 30V	AGB		120.000			
2.7 V6 30V RS4	ASJ/AZR		60.000			
3.0 V6 30V	ASN	2001-2004	120.000			
	BBJ	2005-	120.000			
A6	4 CYL/5 CYL		1994-1997	120.000		Montare una cinghia con 153 denti (5492XS)
	1.8 20V	AJP/AQE/ARH	1998-2001	180.000		
	1.8 20V TURBO	AEB/AJL/ANB/APU/ARK/AWT	-> 1999	120.000 / 5 YEARS		
	1.8 20V TURBO	AEB/AJL/ANB/APU/ARK/AWT	2000-2004	120.000		
	2.0 20V		2000-2004	180.000		
	2.4 V6 30V	121 KW	1998-2004	120.000		
		124 KW	1998-2004	180.000		
	2.7 TURBO V6 30V		1998-2004	120.000		
	2.8 V6 30V	ACK	1995-1997	120.000		
		ACK/AGE/ALG/AMX/APR/AQD	1998-2004	120.000		
	3.0 V6 30V	ASN	1998-2004	120.000		

	3.0 V6 MPI 4.2 V8	BBJ ABH/AEC/AHK ANK/AQJ/ARS/ASG	2005- -> 1997 1998-2004	120.000 120.000 120.000		
Model	Engine/Body type	Engine code	Model year	Change Interval (KM)		Remarks
				BELT	TENSIONER	
	4.2 V8 RS6	BCY	1998-2004	90.000 / 3 YEARS		
A8	2.8 V6 30V 3.0 V6 30 V V8			120.000 120.000 120.000	120.000	
CABRIO	1.8 20V  2.0 20V 3.0 V6 30VASN	ADR AVJ/BFB ALT	1997-2000 2001-2004 2001-2004 2001-2004	120.000 180.000 180.000 120.000		
V8	3,6 4,2	PT ABH	1988-1993 1991-1994	90.000 120.000		
TT	1.8 20V TURBO 180 HP  1.8 20V TURBO 225 HP	AJQ/AMK/APP/APY/ARY/AUQ  APX/BAM AMU/BAM	-> 2000 2001 -> -> 2000 2001 ->	180.000 / 5 YEARS 180.000 180.000 120.000		
80	4 CYL 8V 2.2/2.3 5 CYL		1987-1995 1987-1995	120.000 120.000		
90	4 CYL 8V 2.2/2.3 5 CYL		1987-1991 1987-1991	120.000 120.000		
100	4 CYL/5 CYL		1991-1994	120.000		
OTHER MODELS / ENGINES				120.000		

Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
<b>SEAT DIESEL</b>						
ALHAMBRA	1.9 TDI	AFN/AHU/AVG/1Z	1996-2000	90.000	90.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ANU/ASZ/AUY	2001-2003 2004-	60.000 90.000	60.000 180.000	
ALTEA	1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKC/BKD/BJB	2004-	120.000	240.000	
AROSA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2000 -> CH 6HY-017500 CH 6HY-017501 - 2003 2004-	60.000 90.000 120.000	60.000 90.000 240.000	
	1.7 SDI	AKU	1998 -> CH 6HY-017500 CH 6HY-017501 ->	60.000 90.000	60.000	
IBIZA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003 2004-	90.000 120.000	90.000 240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z AGP/AQM	1995-1998	90.000	90.000	
			1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
			CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
	1.9 SDI	AGR/ALH/ASV AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
CH 6L1-237880 -> 6L2-206415			120.000	120.000	Sostituire anche il galoppino	
1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058 CH 6L3-015059-	150.000 120.000	120.000	Sostituire anche il galoppino	
1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003 2004-	150.000 90.000 120.000	90.000 240.000		
CORDOBA	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003 2004-	90.000 120.000	90.000 240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z AGP/AQM	1995-1998	90.000	90.000	
			1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
			CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
	1.9 SDI	AGR/ALH/ASV AGP/AGR/ALH/ASV/AQM	CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
CH 6L1-237880 -> 6L2-206415			120.000	120.000	Sostituire anche il galoppino	
1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058 CH 6L3-015059-	150.000 120.000	120.000	Sostituire anche il galoppino	
1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003 2004-	150.000 90.000 120.000	90.000 240.000		
INCA	1.7 SDI	AHB	1997-2000 2001 ->	90.000 90.000	90.000	
	1.9 SDI	AEY AYQ	2001 -> CH 6K1-017124 CH 6K1-017125 -> 6K3-001595 CH 6K3-001596 ->	90.000 90.000 120.000 150.000	90.000 120.000	Sostituire anche il galoppino
LEON	1.9 SDI	AQM	2000 -> CH 1MY-009989 CH 1MY-009990 -> 1M1-072110	90.000 90.000	90.000	
	1.9 TDI	AGR/AHF/ALH/AVS	2000 - CH 1M1-072110	90.000		

	1.9 SDI/TDI	AGR/AHF/ALH/AQM/AVS	CH 1M1-072111 -> 1M3-014911 CH 1M3-014912 - 2005	120.000 150.000	120.000	Sostituire anche il galoppino
Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ARL/ASZ	2001-2003 2004-2005	90.000 120.000	90.000 120.000	Sostituire anche il galoppino
	1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BKC/BKD/BJB	2006-	120.000	240.000	
TOLEDO	1.9 TDI	AFN/AHU/1Z AGR/AHF/ALH/AVS	1995-1998	90.000	90.000	Sostituire anche il galoppino
			1999 -> CH 1LY-002609	60.000	60.000	
			CH 1LY-002610 -> 1L1-059365	90.000	90.000	
			CH 1L1-059366 -> 1L3-014911 CH 1L3-014912 - 2004	120.000 150.000	120.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ARL	2001-2003 2004-	90.000 120.000	90.000 240.000	
	1.9/2.0 TDI PUMP NOZZLE	AZV/BJB/BKC/BKD	2005-	120.000	240.000	
VARIO	1.4 TDI PUMP NOZZLE	AMF	2002-2003	90.000	90.000	Sostituire anche il galoppino
			2004-	120.000	240.000	
	1.9 SDI/TDI	AEY/AFN/AHU/1Z AGP/AQM	1995-1998	90.000	90.000	
			1999 -> CH 6LY-117719	90.000	90.000	
			CH 6LY-117720 -> 6L1-237879	90.000		
			CH 6LX-400.000 -> 6L1-237879	90.000		
	1.9 SDI	ASY	2002 -> CH 6L3-015058 CH 6L3-015059-	120.000 150.000	120.000	
	1.9 TDI PUMP NOZZLE	ASZ/ATD/BPX	2002-2003 2004-	90.000 120.000	90.000 240.000	
OTHER MODELS / ENGINES				90.000		
<b>SEAT PETROL</b>						
ALHAMBRA	1.8 20V	AJH/AWC	1998-	180,000 / 5 YEARS		
ALTEA	2.0 FSI	BLR/BLY	2004-	180,000 / 5 YEARS		
CORDOBA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 YEARS		
IBIZA	1.8 20V	AQX/AYP	2000-	180,000 / 5 YEARS		
LEON	1.8 20V	BLR/BLY	2000-	180,000 / 5 YEARS		
	2.0 FSI		2005-	180,000 / 5 YEARS		
TOLEDO	1.8 20V	BLR/BLY	2000-2004	180,000 / 5 YEARS		
	2.0 FSI		2004-	180,000 / 5 YEARS		
OTHER MODELS / ENGINES				As required		



Modello	Motorizzazione	Codice motore	Anno del modello	Intervallo di sostituzione (KM)		Note
				Cinghia	Tenditore	
<b>SKODA DIESEL</b>						
FABIA	1.4 TDI	AMF/BNM/BNV		120.000	120.000	
	1.9 SDI	ASY	-> 2001	90.000		Sostituire anche il galoppino Sostituire anche il galoppino
			2002	120.000	120.000	
1.9 TDI	ATD ASZ/ATD	-> 2003 2004-	150.000 90.000 120.000	150.000 90.000 120.000		
OCTAVIA	1.9SDI/TDI	AGP/AGR/AHF/AQM AGP/AGR/ALH/AQM/ASV AGP/AHF/ALH/AQM/ASV AGP/AHF/ALH/AQM/ASV	-> 06/99 07/99 -> 2001 2002 -> CH 1U2-641072 CH 1U2-641073-	60.000 90.000 120.000 150.000	60.000	
	1.9 TDI (Pump Nozzle)	ASZ/ATD/AVB/AWX ASZ/ATD/AVB/AWX	-> 2003 2004-	90.000 120.000	90.000 120.000	
	1.9 TDI (Pump Nozzle), 2.0 TDI (Pump Noz)	AZV/BJB/BKD/BLS/BXE	2006-	120.000	120.000	
ROOMSTER	1.4 TDI	BMS/BNM/BNV		120.000	240.000	
	1.9 TDI	AXR/BLS		120.000	240.000	
SUPERB	1.9 TDI (Pump Nozzle)	ATD/AVB/AVF/AWX/BSV	-> 07/03	90.000	90.000	
	2.0 TDI (Pump Nozzle)	BSS	08/03 ->	120.000	240.000	
	2.5 V6 TDI	AYM/BDG		120.000	120.000	
ALL OTHERS				As required		
<b>SKODA PETROL</b>						
OCTAVIA I	1,8	AGN/AGU/ARX/ARZ/AUMAUQ/AWT		180.000		
OCTAVIA II	2.0	BLR/BLX/BLY/BVX/BVY/BVZ/BWA		180.000		
SUPERB	1,8	AGN/AGU/ARX/ARZ/AUMAUQ/AWT		180.000		
	2,8	AMX/BBG		120.000	120.000	
ALL OTHERS					As required	