



# CORREAS TRAPEZOIDALES

Quad-Power II				Correa trapezoidal sin forro, de sección estrecha, con dientes moldeados		Correa acanalada				Micro-V®					
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm			
	XPZ	10	8							PJ	3,60	2,34			
	XPA	13	10							PL	6,40	4,70			
	XPB	16	13							PM	12,50	9,40			
	XPC	22	18												
Super HC® MN				Correa trapezoidal sin forro, de sección estrecha, con dientes moldeados		Correa trapezoidal de poliuretano, de perfiles múltiples				Polyflex® JB™					
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ANCHURA mm	ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm		
	SPZ	10	8							5M	5	3,30	5,30		
	SPA	13	10							7M	7	5,30	8,50		
	SPB	16	13							11M	11	7,10	13,20		
	SPC	22	18												
Hi-Power® MN				Correa sin forro, de sección clásica, con dientes moldeados		Correa trapezoidal para transmisiones de velocidad variable				Multi-Speed					
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ANCH. mm	ALTURA mm		ANCH.	ALTURA mm
	Z	10	6							W16	16,6	5,0	13	13,0	6,0
	A	13	8							W20	20,7	6,5	23	23,0	8,0
	B	17	10							W25	25,9	8,0	28	28,0	9,0
	C	22	12							W31.5	32,6	10,0	37	37,0	10,0
					W40	41,5	13,0	47	47,0	13,0					
					W50	51,8	16,0								
					W63	65,3	20,0								
PowerBand®				Correa trapezoidal de perfiles múltiples		Correa trapezoidal de capacidad especial				PowerRated®					
		ANCHURA mm	ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm								ANCHURA pulg.	ALTURA pulg.		
	3VX	10	8	10,30							2L	1/4	1/8		
	5VX	16	13	17,50							3L	3/8	7/32		
	SPB	16	13	19,00							4L	1/2	5/16		
	SPC	22	18	25,50							5L	21/32	3/8		