



CORREAS TRAPEZOIDALES

Quad-Power II				Correa trapezoidal sin forro, de sección estrecha, con dientes moldeados		Correa acanalada				Micro-V®							
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm					
	XPZ	10	8								PJ	3,60	2,34				
	XPA	13	10								PL	6,40	4,70				
	XPB	16	13								PM	12,50	9,40				
	XPC	22	18														
Super HC® MN				Correa trapezoidal sin forro, de sección estrecha, con dientes moldeados		Correa trapezoidal de poliuretano, de perfiles múltiples				Polyflex® JB™							
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ANCHURA mm	ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm				
	SPZ	10	8								5M	5	3,30	5,30			
	SPA	13	10								7M	7	5,30	8,50			
	SPB	16	13								11M	11	7,10	13,20			
	SPC	22	18														
Hi-Power® MN				Correa sin forro, de sección clásica, con dientes moldeados		Correa trapezoidal para transmisiones de velocidad variable				Multi-Speed							
		ANCHURA mm	ALTURA mm								ANCH. mm	ALTURA mm		ANCH.	ALTURA mm		
	Z	10	6								W16	16,6	5,0		13	13,0	6,0
	A	13	8								W20	20,7	6,5		23	23,0	8,0
	B	17	10								W25	25,9	8,0		28	28,0	9,0
	C	22	12								W31.5	32,6	10,0		37	37,0	10,0
									W40	41,5	13,0		47	47,0	13,0		
									W50	51,8	16,0						
									W63	65,3	20,0						
PowerBand®				Correa trapezoidal de perfiles múltiples		Correa trapezoidal de capacidad especial				PowerRated®							
		ANCHURA mm	ALTURA mm	ESPACIO INTERMEDIO mm								ANCHURA pulg.	ALTURA pulg.				
	3VX	10	8	10,30								2L	1/4	1/8			
	5VX	16	13	17,50								3L	3/8	7/32			
	SPB	16	13	19,00								4L	1/2	5/16			
	SPC	22	18	25,50								5L	21/32	3/8			