



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 008

28/12/2005

Technical Bulletin

## K035040/K045040 koskien Renault/Jeep 2.1 D ja TD

**GATES-VIITE:**  
VALMISTAJA :  
MALLI :

MOOTTORI :  
M:N TYYPPI :

**K035040/K045040**  
JEEP / RENAULT  
Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,  
Espace, Fuego, Master, Trafic  
2.1 D / TD  
52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,  
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,  
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,  
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,  
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,  
J8S784, J8S786, J8S788



Asennussarjamme K015040/K025040 eivät ole enää saatavilla, ja ne on korvattu K035040/K045040-sarjoilla (ks. Field Bulletin n:o 73, April 2005).

Näin tehden noudatamme alkuperäisosasektoria (OES): Vanhaa kiristintä (OE n:o 770 072 2452, kuva 1) ei ole enää saatavilla ja se on korvattu uudella (OE n:o 770 087 1169, kuva 2).



Kuva 1. Vanha versio  
OE n:o 770 072 2452



Kuva 2. Uusi versio  
OE n:o 770 087 1169



Kuva 3.

Uusi kiristin koostuu kahdesta osasta (kuva 3), jotka on yhdistetty kuvan 2 osoittamalla tavalla.



A Tenneco Company

[www.gates.com/europe](http://www.gates.com/europe)

**# 008**

28/12/2005

# Technical Bulletin

Uusi rakennelma on vanhaa jousikuormitteista parempi. Usein tämä jousi jumiintui eikä työntynyt riittävällä voimalla vaippaa vasten, joka aktivoi kiristimen pohjalevyn.

Koska uuden ja vanhan kiristimen ulkonäkö on hyvin erilainen, osa mekaniikoista ei ole tiennyt varmasti uuden osan asennustapaa. Oikea asennus onnistuu seuraavasti:

- Poista vanha kiristin.
- Poista vanha vaippa ja jousi, niitä ei enää tarvita.
- Asenna uusi kiristin samoilla vanhan kiristimen pulteilla.
- Työnnä uutta kiristintä hihnaa vasten, kunnes hihna on kunnolla kiristynyt (esim. käyttäen lukkorengaspihtejä tai alkuperäistyökälyä).
- Kiristä kiristimen pultit.
- Pyöritä moottoria 2 kierrosta.
- Mittaa hihnan kireys käyttäen Gates SST-1 -testeriä.
- Jos kireys ei ole oikea, säädä kiristin uudelleen, pyöritä moottoria 2 kierrosta ja tarkista kireys taas uudelleen.

Molemmat asennussarjat käyvät samoihin kohteisiin (katso luettelomme). Ne eroavat vain sisällöltään:

- K035040: hihna 770 066 3544 ja kiristin 770 087 1169.  
Vastaa alkuperäisosasarjaa (OES) 770 146 8162.
- K045040: hihna 770 066 3544, kiristin 770 087 1169 ja ohjainrulla 770 072 1690.  
Tarkoitettu täydelliseen järjestelmän kunnostamiseen.

Tutustu myös web-luetteloomme: [www.gatesautocat.com](http://www.gatesautocat.com)