

NEU!



E6/70437

EXTRA SERVICE MICRO-V® XF

GRÜNES GOLD

Nutzfahrzeugmotoren sind keine üblichen Motoren, genauso wie die Umstände, denen sie ausgesetzt sind. Hohe Kraftübertragungen, hohe Spannungen und Geschwindigkeiten, und äußerst schwierige Betriebsbedingungen sind für die Riemen ungünstig. Und da unnötige Pannen erheblichen Zeitverlust und hohe Kosten mit sich bringen, müssen die Riemen für Nutzfahrzeuge eine unbedingt zuverlässige Leistung sicherstellen.

Als führender Erstausrüster- und Ersatzteil-Hersteller für Personenkraftwagen sowie für Nutzfahrzeuge kennt Gates sich im Nutzfahrzeugbereich besser als irgendjemand aus. Genau aus diesem Grund haben wir unser Nutzfahrzeugprogramm um einen neuen revolutionären Riemen mit nochmals verlängerter Lebensdauer erweitert. Extra Service Micro-V® XF ist einfach der Stärkste. Er ist reines, grünes Gold.

Garantiert dauerhaft


Extra Service Micro-V® XF ist nicht wie irgendwelcher andere Riemen. Er ist besser. Viel besser.

In Erstausrüstungsqualität hergestellt und speziell für Fuhrpark-Flotten und Anwendungen in Lastwagen, Bussen und Traktoren entwickelt, garantiert das Nutzfahrzeugprogramm von Gates unter schwierigen Betriebsbedingungen einen problemlosen Ablauf.

In umfangreichen Tests haben sie eine bis zu zweimal längere Lebensdauer als Standardkeilrippenriemen unter Beweis gestellt. Extra Service Micro-V® XF lässt die Konkurrenz, was Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Belastungsfähigkeit und Flexibilität betrifft, weit hinter sich.

Gerade unten die Merkmale, die den grünen Extra Service Micro-V® XF Keilrippenriemen zu einem einzigartigen Produkt machen:

- 1 *Das grünfarbige Gewebe auf der Rückseite weist extrem hohe Verschleißfestigkeit auf.*
- 2 *Die neuentwickelten Polyesterzugstränge gewährleisten geringeren Spannungsverlust und optimale Belastungsfähigkeit sogar bei den höchstmöglichen Spannungen.*
- 3 *Die Aramidfaser-verstärkten EPDM-Rippen garantieren eine optimale Beständigkeit gegen die höchsten und niedrigsten Temperaturen. Ebenfalls sind sie extrem beständig gegen Klumpchenbildung, Öltropfen und UV-Aussetzung.*
- 4 *Das flache Riemenprofil erhöht die Biegefestigkeit und sichert eine höhere Kilometerzahl und störungsfreie Leistung.*



Sogar unter den schwierigsten Umständen weisen Extra Service Micro-V® XF-Riemen eine doppelt so lange Lebensdauer auf als übliche Serpentinantriebsriemen.

Komplette Abdeckung

Das Micro-V® XF Programm von Gates bietet eine komplette Marktabdeckung. Dank des größenbezogenen Nummerierungssystems lässt sich

der jeweils richtige Riemen für eine Anwendung einfach ermitteln.

Rippenanzahl	Querschnitt der Rippen	Wirklänge in mm	Extra Service
8	PK	1375	ES

Grünes Gold


Dieser Riemen wird Ihre Meinung über Riemenleistung um 180 Grad ändern, wird Ihnen helfen, unnötigen Standzeiten vorzubeugen und somit Kostenaufwand zu reduzieren.

Geben Sie sich auf keinen Fall mit weniger als mit dem neuen grünen Riemen aus dem Extra Service Nutzfahrzeugprogramm von Gates zufrieden.

Gates Extra Service: eine vollständige Produktreihe für Nutzfahrzeuge

Dank seiner Erfahrung und Kompetenz ist Gates als der Riemenantriebsspezialist für den Automobilbereich bekannt geworden. Wir bieten Ihnen mit unserem Nutzfahrzeugprogramm eine breite Produktpalette für einen lang

andauernden, störungsfreien Ablauf an. Ein motiviertes Wartungsteam, ein unübertrefflicher Kundenservice und ständige Up-To-Date-Informationen machen aus Gates den Traumpartner im Nutzfahrzeugbereich.



Weitere Informationen bezüglich des Gates Extra Service Programms entnehmen Sie bitte der Gates Broschüre für Nutzfahrzeuge (E6/70264).

Ihr Händler:

