

**NOVITÀ!**

## EXTRA SERVICE MICRO-V® XF

### ORO VERDE

I motori per veicoli commerciali funzionano come i normali motori ma hanno esigenze diverse. Elevata trasmissione di potenza, maggiori sollecitazioni, alta velocità e funzionamento in condizioni difficili sono i peggiori nemici di una cinghia. Poiché i guasti imprevisti procurano una notevole perdita di tempo e denaro, appare subito evidente l'importanza di disporre di una cinghia in grado di soddisfare le richieste dei motori per veicoli commerciali.

In qualità di principale produttore di primo equipaggiamento e di ricambi, sia per autovetture che per veicoli pesanti, Gates conosce meglio di chiunque altro le cinghie per questo settore. Ecco perché abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti "Heavy Duty" con una nuova e rivoluzionaria cinghia progettata per durare ancora più a lungo. Extra Service Micro-V® XF è di fatto la cinghia più robusta in assoluto. È puro oro verde.

### Progettata per durare

**La cinghia Extra Service Micro-V® XF è diversa da tutte le altre. E' migliore. Anzi, ancora di più.**


Realizzata secondo gli standard di qualità dei prodotti di primo equipaggiamento e progettata in particolare per flotte di veicoli e applicazioni gravose su camion, autobus e trattori, la cinghia Extra Service Micro-V® XF è in grado di soddisfare le richieste più esigenti delle

applicazioni e sistemi.

Collaudi intensivi hanno mostrato che la durata di servizio della cinghia è pari al doppio delle cinghie scanalate tradizionali. La cinghia Extra Service Micro-V® XF supera consistentemente la concorrenza in termini di usura e resistenza al calore, capacità di carico e flessibilità.

#### Ecco cosa rende insuperabili le cinghie "verdi" Extra Service Micro-V® XF:

- 1 *Il tessuto del dorso verde offre un'elevata resistenza all'usura.*
- 2 *I trefoli di trazione in poliestere di nuova progettazione garantiscono un allungamento minimo ed un'ottima capacità di carico alle tensioni più elevate.*
- 3 *La miscela delle strie in EPDM rinforzato con fibre in aramide offre un'ottima resistenza alle alte/basse temperature. È inoltre molto resistente alla formazione di pilling, alle gocce d'olio e all'esposizione alla radiazione UV.*
- 4 *Il profilo basso aumenta la flessibilità, garantendo un chilometraggio superiore e un funzionamento a prova di guasto.*



**Anche nelle condizioni più difficili,  
la durata di vita della cinghia  
Extra Service Micro-V® XF è pari al doppio  
di quella delle cinghie a serpentina tradizionali.**

## Copertura più completa

La gamma di cinghie Gates Micro-V® XF offre la più completa copertura del mercato. Il sistema di numerazione basato sulle dimensioni rende facile determinare qual è la cinghia giusta per l'applicazione desiderata.

Numero di strie	Sezione delle strie	Lunghezza effettiva in mm	Extra Service
<b>8</b>	<b>PK</b>	<b>1375</b>	<b>ES</b>

## Oro verde


Questa cinghia cambierà la vostra prospettiva sulle prestazioni delle cinghie, aiutandovi a prevenire i tempi di fermo e risparmiando così sui costi di riparazione.

Non accontentatevi di qualcosa di qualità inferiore alla nuova cinghia verde, parte integrante di una linea completa di prodotti resistenti Gates Extra Service per servizi pesanti.

## Gates Extra Service: una gamma completa per applicazioni gravose

Gates conosce le cinghie meglio di chiunque altro. Forniamo infatti una vasta gamma di prodotti per veicoli industriali, progettati in particolare per applicazioni durevoli a prova di guasto.

La nostra rete di vendita ed assistenza, unitamente ad informazioni sempre aggiornate, completa il programma Gates per applicazioni gravose.



Per maggiori informazioni sul programma Gates Extra Service, consultare il nostro opuscolo "Prodotti per applicazioni gravose" (E3/70264).

Il vostro distributore:

