


NUEVO

Nuevo expositor Gates de mangueras de combustible con seis bobinas



Le ayuda a maximizar sus ventas


Con el nuevo expositor Gates de mangueras de combustible con seis bobinas, usted podrá aumentar su cobertura de mercado. Este expositor, completamente nuevo, contiene 6 bobinas de 7,5 metros cada una de las mangueras de combustible más populares. Usted puede escoger entre dos expositores diferentes: uno compuesto por las mangueras de diámetro interior de 3,2, 4, 5, 6, 8 y 10 mm (ref. 4986-10160).

Y otro compuesto por las mangueras de diámetro interior de 3,2, 4, 6, 7, 8 y 10 mm (ref. 4986-10161).

Simplemente elija la gama que mejor se adapte a las necesidades del mercado en su zona.

Nada es tan fácil como seleccionar una manguera de este práctico expositor con seis bobinas: elija el diámetro apropiado, corte el trozo de manguera a la medida y usted tendrá exactamente lo que necesita.

El envase del expositor de mangueras de combustible con seis bobinas contiene:



Para sustituir las bobinas del expositor de mangueras de combustible, usted puede solicitar mangueras de diámetro interior de 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm en bobinas de 15 metros y mangueras de diámetro interior de 10 mm en una bobina de 10 metros.

- un expositor metálico de 530 mm de ancho, con el logotipo de Gates y panel de distribución;
- 6 bobinas de 7,5 metros de mangueras de pequeño diámetro cada una;
- siete placas magnéticas de identificación permitiendo la adaptación de la gama a sus necesidades;
- 4 tornillos y 4 tacos para el montaje en la pared y 2 ganchos especiales para cualquier tipo de panel perforado;
- un pequeño corta-tubos Gates unido al expositor mediante una pequeña cadena.




El expositor Gates de mangueras de combustible con seis bobinas aumenta su cobertura de mercado.



GATES AUTO MASTER





NUEVO

Manguera de combustible Gates con refuerzo textil externo

¡Porque la calidad de equipo original es lo mejor que puede tener!

La nueva manguera de combustible Gates se caracteriza por un refuerzo textil externo duradero, resistente al aceite. Esta manguera de alta calidad ofrece un servicio fiable y seguro en los circuitos de combustibles de turismos.

Está disponible en siete medidas que abarcan la mayoría de las aplicaciones y que le permiten satisfacer las necesidades de sus clientes sin ningún problema.

Programa

No. de producto	Diámetro int.		Largo m
	mm	pulgadas	
4324-10050	3,2	7/64	15
4324-10051	4	5/32	15
4324-10055	5	13/64	15
4324-10052	6	1/4	15
4324-10056	7	9/32	15
4324-10053	8	5/16	15
4324-10054	10	3/8	10

Para ajustar las mangueras de manera adecuada, utilice las abrazaderas de Gates en combinación con el destornillador Flexi Driver (véase el catálogo E4/70326).

Aplicaciones

Diseñada para aplicaciones con abrazaderas en sistemas de combustible de turismos.

Precauciones

No utilizar para aplicaciones dentro del depósito de combustible, ni en diesel de agricultura, ni GLP ni biodiesel.

No es apropiada para sustituir conjuntos de mangueras en motores con sistemas de inyección.

Características de fabricación y ventajas

- El tubo resiste al calor, a los combustibles (gasolina, gasolina sin plomo, gasóleo) y al aceite.
- El refuerzo textil trenzado refuerza la manguera y resiste al calor, al aceite, al ozono y a la intemperie.
- Su construcción garantiza presiones de trabajo de hasta 6 kg/cm² (85 psi).
- La manguera soporta temperaturas de -30°C hasta +100°C.

Su distribuidor:



Correas y mangueras. La marca de mayor confianza en el mundo.