



**GAT91010**

## Automatic Tensioner Pin Set



### GB Automatic tensioner pin set

A useful set of 6 retaining pins for holding automatic tensioner plungers in a "locked-down" position whilst replacing timing belts. Pins are spring steel, double wound for strength, covering sizes from 0.80 mm to 1.90 mm diameter.

### F Jeu de goujons de retenue pour tendeur automatique

Jeu de 6 goujons de retenue (type goupille), pour bloquer les vérins de galet tendeur automatique en position "verrouillée" lors du remplacement des courroies de distribution. Les goujons sont en ressort d'acier double torsion pour plus de robustesse et couvrent les diamètres de 0,80 mm à 1,90 mm.

### D Automatisches Spanngerät - Aggregat mit Sicherungsstiften

Praktischer Satz bestehend aus 6 Sicherungsstiften zum Arretieren der automatischen Spannvorrichtung in einer "verriegelten" Position während des Steuerriemenaustauschs. Die stabilen Federstahlstifte sind doppelt gewunden und in Durchmessern von 0,80 mm bis 1,90 mm erhältlich.

### NL Vergrendelpennenset voor automatische spanrollen

Een handige set van 6 blokkeerpennen om de plunjers van automatische spanrollen vast te houden tijdens het vervangen van distributieriem. De pennen zijn gemaakt van veerstaal en dubbelgewonden om meer kracht te kunnen bieden. Geleverd in verschillende maten, van 0,80 mm tot 1,90 mm.

### E Pasadores de retención para tensores automáticos

Un práctico juego de 6 pasadores de retención para sujetar tensores automáticos en una posición comprimida durante el reemplazo de correas de distribución. Estos pasadores son de acero para resortes y cubren diámetros desde 0,80 mm hasta 1,90 mm.

### I Set di spine per tenditori automatici

Un utile set di 6 perni di bloccaggio per tenere il pistone del tenditore automatico nella posizione bloccata, sostituendo nel contempo le cinghie di distribuzione. I perni sono costituiti da molle d'acciaio, con doppio avvolgimento per fornire una maggiore resistenza, che coprono dimensioni da un diametro di 0,80 mm a 1,90 mm.

### P Conjunto de pinos do tensor automático

Um útil conjunto de 6 pinos de retenção para segurar os pistões do tensor automático numa posição "bloqueada" enquanto são substituídas as correias de distribuição. Os pinos são em aço para molas, com enrolamento duplo para reforçar e com tamanhos que variam entre 0,80 mm até 1,90 mm de diâmetro.

### FIN Automaattikiristimen lukitusoskarja

Hyödyllinen kuuden kappaleen lukitusoskarja, joilla pidetään hydraulisen automaattikiristimen säätömäntä "ala-asennossa" vaihdettaessa jakohihnoja. Sokat ovat valmistettu kaksinkertaisesta jousiteräksestä. Kokoluokka: halkaisijat 0,80 mm -1,90 mm.

### S Stiftsats för automatiska spännare

Ett användbart verktyg med 6 olika pins för att hålla automatiska spännare i last läge vid montering, tillverkade i härdad fjäderstål. Storlekar från 0,80 mm till 1,90 mm.

### PL Zestaw zawleczek do blokowania napinacza automatycznego

Przydatny zestaw sześciu kołków ustalających do przytrzymywania tłoczków automatycznego napinacza w położeniu „zablokowania” podczas wymiany pasków rozrządu. Kołki są wykonane ze stali sprężynowej, podwójnie zwijane dla zapewnienia wytrzymałości, pokrywające wymiary od 0,80 mm do 1,90 mm średnicy.

### H Automatikus feszítőszerkezet csapkészlet

Egy hasznos 6 részes készlet az automata szíjfeszítő „lazított helyzetben” történő megtartásához a szíjcsere során. A csapok rugóacélból készültek, duplán edzettek a tartósság érdekében és 0,80 mm-től 1,90 mm-ig tartalmaz csapokat.

			mm		kg
GAT91010	7468-00010	110x110x30		0.029	

