

Extra Service 90° Silikon-Formschläuche: hervorragend geeignet für Nutzfahrzeug-Anwendungen

Unerwartete Ausfälle und häufige Reparaturen verursachen beträchtlichen Zeitverlust und hohe Kosten. Um unerwünschte Verzögerungen zu vermeiden, müssen Ersatzteile verlässlich und störungsfrei funktionieren. Für die besonderen Anforderungen von Lastkraftwagen, Bussen und Nutzfahrzeugen stellt Gates ein breites Sortiment spezieller Nutzfahrzeugprodukte zur Verfügung.


Das Gates Sortiment von Kühlsystemkomponenten für den Nutzfahrzeugbereich ist nun um den 90° gebogenen Silikon Schlauch erweitert worden. Dieser gebogene Schlauch, der gegen hohe Temperaturen resistent ist, funktioniert perfekt als Kühler-, Heizungs- oder andere Kühlmittel übertragender Schlauch unter schlecht belüfteten Bedingungen.

Die Gates Extra Service 90° Silikon-Formschläuche bieten eine ausgezeichnete Lösung für Ihre Nutzfahrzeug-Anwendungen

Als Erweiterung des bestehenden Silikon Schlauch-Sortiments (Silikon Schlauch-Meterware und Silikon Schlauch-Rollenware) hat Gates den um 90° gebogenen Silikon-Formschlauch herausgebracht. Seine Form entspricht der Konfiguration des Kühlsystems wie man sie oft in aktuellen Nutzfahrzeugen vorfindet. Die Vorzüge dieses Silikon Schlauches sind vielfältig: er garantiert hervorragende Leistung in Umgebungen mit hoher Temperatur, bietet große Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand und ist aus weichem biegsamen Material hergestellt, das eine äußerst geringe Druckverformung aufweist.

Eigenschaften

- Mehrlagiges, hochwertiges Silikonmaterial.
- Verstärkung: dreilagiges Polyestergewebe, resistent gegen Kühlmittel und Hitze.
- Schlauch: extra dick und elastisch, verhindert Kaltwasserlecks und Verhärtung unter Hitzeeinwirkung.
- Mantel: resistent gegen Kühlmittel, Ozon, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht und extreme Umgebungstemperaturen.
- Temperaturbereich von -55°C bis +176°C.
- Entspricht den Anforderungen SAE 20R3 HT, Klasse A, und SAE 20R4 HT, Klasse A.
- Innendurchmesser von 10 mm bis 75 mm.
- Leicht auf die gewünschte Länge abzuschneiden.



Das Gates Extra Service 90° Silikon-Formschlauch-Sortiment besteht aus 19 Referenzen, die die meisten Nutzfahrzeug-Anwendungen abdecken

PRODUKT-NR.	TEILE-NR.	INNEN-DURCHMESSER MM	INNEN-DURCHMESSER ZOLL	SCHENKEL-LÄNGE MM	BETRIEBS-DRUCK MPa
4281-17123	7123	10	3/8	150X150	1,00
4281-17124	7124	12	1/2	150X150	0,94
4281-17125	7125	15	5/8	150X150	0,84
4281-17126	7126	18	11/16	150X150	0,70
4281-17127	7127	22	7/8	150X150	0,60
4281-17128	7128	25	1	150X150	0,58
4281-17129	7129	28	1 1/8	200X200	0,56
4281-17130	7130	30	1 3/16	200X200	0,54
4281-17131	7131	32	1 1/4	200X200	0,50
4281-17132	7132	35	1 3/8	300X300	0,48
4281-17133	7133	38	1 1/2	300X300	0,46
4281-17134	7134	40	1 9/16	300X300	0,44
4281-17135	7135	45	1 3/4	300X300	0,40
4281-17136	7136	50	2	300X300	0,36
4281-17137	7137	55	2 1/8	300X300	0,34
4281-17138	7138	60	2 3/8	300X300	0,32
4281-17141	7141	65	2 9/16	300X300	0,30
4281-17142	7142	70	2 3/4	300X300	0,28
4281-17143	7143	75	3	300X300	0,26

Mehr Informationen über das Gates Nutzfahrzeug-Produktsortiment finden Sie in unserem Katalog E/70385. Für eine perfekte Abdichtung benutzen Sie bitte Gates Schlauchschellen in Kombination mit dem Gates Flexi Driver. Siehe Gates Schlauchschellen-Katalog E2/70326.



Ihr Händler:

