PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD

mm	mm	mm	Bar	Bar	mm	Kg/m	m	REF.
13	23	5	16	64	65	0,4	40	4697-11001
19	31	6	16	64	95	0,7	40	4697-11002
25	37	6	16	64	125	0,8	40	4697-11003
32	44	6	16	64	160	1,0	40	4697-11004
38	51	6,5	16	64	190	1,2	40	4697-11005
50	66	8	16	64	250	2,1	40	4697-11006
51	67	8	16	64	255	2,2	40	4697-11007
63	79	8	16	64	315	2,6	40	4697-11008
75	91	8	16	64	375	3,1	40	4697-11009
100	116	8	16	64	500	4,1	40	4697-11010
101,5	118	8	16	64	508	4,2	40	4697-11011

** Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar

EMPFOHLEN FÜR Sehr universeller Saug- und Druckschlauch (SD) für den Transport von einer Vielzahl von ätzenden Chemikalien und Säuren. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit verschiedenen chemischen Produkten. Mit Stahldrahtspirale für volle Saugdruckbelastbarkeit.

SEELE UHMWPE Gummi, schwarz, glatt und leitfähig

EINLAGEN Hochfeste, synthetische Textilkorde, Stahldrahtspirale und gekreuzte Antistatik-Litzen

DECKE CSM Gummi, schwarz, hervorragende Witterungs- und Abriebbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit

TEMPERATUR -35°C bis +100°C, geeignet für Dampf bis 130°C bei intermittierendem Gebrauch

PLATZDRUCK 4-facher Betriebsdruck

ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT R < 10^6 Ohm

STANDARD EN 12115

SCHRIFTBAND PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR Ω

PRÄGUNG GATES PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN 12115 - UHMWPE - DIAM .. 16 BAR - Ω – Q - Jahr